

Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

N° de produit: MSDREADU2OTG



L'adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB MSDREADU2OTG vous permet de transformer une carte Micro SD en une solution de stockage USB externe, qui peut être connectée à un ordinateur USB ou un appareil OTG, comme les tablettes et les smartphones Samsung Galaxy.

Augmentez les capacités de stockage de votre smartphone ou de votre tablette OTG en créant un appareil de stockage externe, que vous pouvez également brancher à votre ordinateur USB, et transférez des fichiers d'un appareil à un autre grâce aux options d'interface standard USB et Micro USB.

Maximisez la portabilité en créant une solution de stockage externe compacte, que vous pouvez connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. L'adaptateur OTG propose une installation plug-and-play et bénéficie de la prise en charge native des ordinateurs USB ou des appareils mobiles OTG.

Le modèle MSDREADU2OTG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Augmentez l'espace de stockage disponible sur votre smartphone en ajoutant un lecteur de stockage OTG
- Transférez rapidement vos fichiers vers votre smartphone ou votre tablette sans connecter votre

appareil à un ordinateur ou un réseau

- Transformez une carte Micro SD inutilisée en une solution de stockage USB ultra portable
- Emmenez vos données importantes avec vous sur une carte SD et accédez-y depuis votre ordinateur ou votre smartphone chaque fois que vous en avez besoin

Spécifications techniques

- Convertit les connexions Micro SD en USB standard ou Micro USB
- Compatible avec les smartphones OTG et les ordinateurs USB
- Conception compacte et légère
- Installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Type de bus	USB 2.0
Nombre de disques	1
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	Genesys Logic - GL823

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Prise en charge UASP	Non
Capacité max. de disque	Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
Type de carte mémoire	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	MicroSD
Connecteurs hôte	USB Type-A (4 broches) USB 2.0



USB Micro-B (5 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	1.6 in [40.0 mm]
Largeur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [5.0 mm]
Poids du produit	0.1 oz [4.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	3.0 in [75.0 mm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Poids brut	1.0 oz [27.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB OTG

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

