

## Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Product ID: MSDREADU2OTG



Met de MSDREADU2OTG Micro SD-naar-USB/MicroUSB-adapter kunt u een Micro SD-kaart veranderen in een externe USB-opslagoplossing die u kunt aansluiten op elke USB-computer of elk OTG-apparaat, zoals Samsung Galaxy smartphones en tablets.

Breid de opslagcapaciteit van uw OTG-smartphone of -tablet uit door middel van een extern opslagapparaat die u ook op uw USB-computer kunt aansluiten en waarmee u bestanden van het ene naar het andere apparaat kunt kopiëren via een standaard USB- en Micro USB-interface.

Maximaliseer uw mobiliteit d.m.v. een compacte, externe opslagoplossing die u kunt aansluiten op uw smartphone, tablet of laptop. Voor een probleemloze installatie ondersteunt de OTG-adapter plug & play en wordt natief ondersteund door elke USB-computer of elk voor OTG geschikt mobiel apparaat.

De MSDREADU2OTG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Breid de beschikbare opslag van uw smartphone uit door toevoeging van een OTG-opslagschijf
- Kopieer snel bestanden naar uw smartphone of tablet zonder aansluiting op een computer of netwerk
- Verander een ongebruikte Micro SD-kaart in een ultramobile USB-opslagoplossing
- Neem uw belangrijke data mee op een SD-kaart en open deze vanaf uw computer of smartphone waar u dat nodig hebt

## Features

- Verandert Micro SD in standaard USB of Micro USB
- Compatibel met OTG-smartphones en USB-computers
- Plug & play-installatie
- Klein, licht design

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Aantal stations	1
	Schijfinstallatie	Fixed
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL823
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	No
	Max. schijfcapaciteit	Getest met MSD-kaarten tot 64 GB
	Type opslagmedium	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
<b>Connector(en)</b>	Schijfaansluitingen	MicroSD
	Hostaansluitingen	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Hostaansluitingen	USB Micro-B (5 pin)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 50C (32F to 122F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Vochtigheid	5% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Lengte product	1.6 in [40.000 mm]
	Breedte product	0.5 in [12.000 mm]
	Hoogte product	0.2 in [5.000 mm]
	Gewicht product	0.1 oz [4.000 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	3.0 in [75.000 mm]
	Package Width	4.0 in [1.0 cm]

Package Height 0.9 in [22.000 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.0 oz [27.000 g]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	Micro SD-naar-USB / micro USB OTG-adapter
---------------------------------	-------------	---

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

