

## Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortlsare fr Android-enheter

Product ID: MSDREADU2OTG



MSDREADU2OTG Micro SD tillUSB/Micro USB-adaptorn lter dig gra om ett Micro SD-kort till en extern USB-lagringslsning som kan samverka med vilken USB-kapabel dator eller OTG-kapabel enhet som helst, som till exempel Samsung Galaxy-smarttelefoner och -surfplattor.

F mer lagringsutrymme p din OTG-kapabla smarttelefon eller surfplatta genom att skapa en extern lagringsenhet som ven kan anslutas till din USB-kapabla dator och fra ver filer frn en enhet till en annan med antingen USB eller Micro USB.

Maximera brbarheten genom att skapa en kompakt och extern lagringslsning som kan anslutas till smarttelefonen, surfplattan eller den brbara datorn. Fr en problemfri installation stder OTG-adaptorn plug-and-play-installation och har inbyggd sttd frUSB-kapabla datorer och mobila OTG-kapabla enheter.

MSDREADU2OTG tcks avStarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- F mer lagringsutrymme p smarttelefonen genom att lgga till en OTG-lagringsenhet
- Fr ver filer snabbt till smarttelefonen eller surfplattan utan att ansluta till en dator eller ett nverk
- Gr om ett oanvnt Micro SD-kort till en ultraportabel USB-lagringslsning
- Ta med dig viktig data p ett SD-kort och f tillng till det frn datorn eller smarttelefonen nr du behver det

## Features

- Konverterar Micro SD till USB eller Micro USB
- Kompatibel med OTG-kapabla smarttelefoner och USB-kapabla datorer
- Plug-and-play-installation
- Liten, ltt design

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Antal enheter	1
	Enhetsinstallation	Fixed
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL823
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	480Mbps
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-std	No
	Maximal enhetskapacitet	Testad med MSD-kort p upp till 64GB
	Minnesmediatyp	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	MicroSD
	Vrdkontakter	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Vrdkontakter	USB Micro-B (5 pin)
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 50C (32F to 122F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Luftfuktighet	5% ~ 80% RH
<b>Utseende</b>	Produktlngd	1.6 in [40.000 mm]
	Produktbredd	0.5 in [12.000 mm]
	Produktthjd	0.2 in [5.000 mm]
	Produktvikt	0.1 oz [4.000 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	3.0 in [75.000 mm]
	Package Width	4.0 in [1.0 cm]
	Package Height	0.9 in [22.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.0 oz [27.000 g]

---

**Vad det r i l dan** Ingr i paketet

Micro SD till USB / Micro USB OTG-adapter

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

