

Adattatore USB-C HDMI - Hub USB C MST a Doppio HDMI 4K 60Hz - Convertitore USB Type-C a Multi Monitor HDMI per Notebook con cavo da 30 cm - Splitter HDMI / Hub HDMI Multi-Stream Trasport, HDR

ID prodotto: MST14CD122HD



Questo HUB MST da USB-C a HDMI permette di collegare due Monitor HDMI, utilizzando un dispositivo host abilitato USB-C.

Questo Splitter video da USB-C a HDMI consente di collegare fino a due Display aggiuntivi in modalità estesa o duplica. Collegando due Monitor 4K 60Hz indipendenti si possono creare postazioni di lavoro ad alte prestazioni, per gli utenti della vostra azienda, consentendo un comodo multi-tasking con conseguente aumento della produttività.

La tecnologia Multi-Stream Transport (MST) combina più segnali video in un unico segnale/stream. Questo HUB MST separa il singolo flusso in due segnali indipendenti, uno per ogni Monitor HDMI abilitato. Il supporto per High Dynamic Range (HDR) fornisce maggiore contrasto, luminosità, colori e maggiore luminosità.

I dispositivi Windows compatibili con la modalità DP Alt-Mode su USB-C dispongono del supporto nativo per HUB MST. Questo HUB da USB-C a HDMI è compatibile con i dispositivi Windows abilitati Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB4. Installazione plug-and-play senza driver o software richiesti. Il cavo integrato da 30 cm consente installazione flessibili, riducendo lo sforzo su porte e connettori. Il dispositivo viene alimentato via bus pertanto non necessita di alimentatori esterni.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di duplicare o estendere il Desktop su ulteriori due Monitor UHD, TV o Proiettori
- Consente l'uso di più Monitor per l'editing di foto, video e/o contenuti digitali
- Streaming di contenuti ad alta risoluzione su più monitor

Caratteristiche

- **CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR:** l'hub/splitter USB Tipo C a Doppio HDMI collega fino a 2 display 4K 60Hz da un host USB-C DP 1.4 con DSC. Alimentato via USB. Supporta HDR/audio a 2 canali/HDCP 2.2. Compatibile TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** aumenta la produttività aggiungendo due display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU
- **COMPATIBILITÀ HARDWARE:** Doppio 4K 60Hz su PC Windows con GPU discrete o processori Intel di 12a Gen e succ dotati di DP 1.4 con DSC. Vedere la tabella delle risoluzioni per altre configurazioni. Verificare il numero di display supportati dalla propria GPU
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** il cavo integrato da 30cm riduce la tensione della porta/connettore su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7 e versioni successive, HP Elite x2/laptop su riser. Ideale per l'uso negli spostamenti tra ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di supporto dell'help-desk IT con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore da USB-C a Dual HDMI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Porte	2
Uscita AV	HDMI - 2.0

Audio	Sì
ID chipset	Synaptics VMM5200
<hr/>	
Prestazioni	
Video Revision	DisplayPort 1.4
Lunghezza max cavo	9.8 ft [3 m]
Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio
<hr/>	
Connettore/i	
Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	2 - HDMI
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	Dal 5% al 90% di umidità relativa (senza condensa)
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Grigio

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [300 mm]
Lunghezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
Larghezza prodotto	1.9 in [4.9 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [55.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [112.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub MST da USB-C a HDMI
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

