

Adaptateur Multi-Moniteur USB-C 3 ports, Hub USB-C vers 3x DP 1.4 MST, Splitter 4K 60Hz DP pour PC, HDR, Câble Extra-Long

Nº de produit: MST14CD123DP



Ce concentrateur USB-C vers DisplayPort MST permet de connecter trois moniteurs DisplayPort, en utilisant un appareil hôte compatible avec le mode alternatif DisplayPort (DP Alt Mode) via USB-C.

Cet adaptateur est équipé d'un amplificateur de signal vidéo unique qui amplifie le signal et garantit des performances fiables, même avec des câbles de moindre qualité. L'amplificateur augmente également la longueur maximale des câbles DP supportée par rapport à d'autres marques.

Ce répartiteur vidéo USB-C vers DisplayPort vous permet de configurer vos écrans en mode étendu ou dupliqué. Connecter trois écrans indépendants 4K à 60 Hz crée des postes de travail à haute performance. Cela favorise un multitâche accru au sein de votre organisation, entraînant une augmentation de la productivité.

La technologie Multi-Stream Transport (MST) combine plusieurs signaux vidéo en un seul flux/signal de sortie. Ce concentrateur MST sépare le flux d'entrée unique en trois signaux indépendants, un pour chaque écran compatible DisplayPort. La prise en charge du High Dynamic Range (HDR) offre un contraste, une luminosité, des couleurs et une luminosité accrus.

Les appareils Windows qui prennent en charge le DP Alt Mode via USB-C offrent une prise en charge native du MST. Ce concentrateur USB-C vers DisplayPort est compatible avec les appareils Windows compatibles Thunderbolt 3/4 et USB4. Installation plug-and-play, sans pilotes ni logiciels requis. Le câble attaché de 12 pouces (30 cm) offre des options pour des configurations d'installation flexibles, réduisant la tension sur les ports et les connecteurs. De plus, ce répartiteur triple moniteur est alimenté par le bus, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe n'est nécessaire.

Ce produit est garanti 3 ans, avec une assistance technique multilingue gratuite 24/5 à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Mettez en miroir ou étendez votre bureau sur trois moniteurs, téléviseurs ou projecteurs UHD supplémentaires
- Utilisez des écrans supplémentaires pour éditer des photos, des vidéos et/ou du contenu numérique
- Diffusion de contenu haute résolution sur plusieurs moniteurs

Spécifications techniques

- **CONFIGURATION MULTI-MONITEURS :** Hub/Séparateur USB Type-C vers Triple DisplayPort MST pilote jusqu'à trois écrans 4K60Hz à partir d'un hôte USB-C DP 1.4 avec DSC; Alimenté par USB; Prend en charge le HDR et l'audio 2 canaux; HDCP 2.2; Compatible TB3/TB4/USB4; Non compatible avec macOS
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL :** Augmentez votre productivité en ajoutant 3 écrans étendus/en miroir à un PC Windows; Utilisez les capacités des GPU intégrés ou discrets pour obtenir des graphiques de haute performance avec une utilisation minimale du CPU
- **COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE :** Triple 4K60Hz pris en charge sur PC avec GPU discrets ou processeurs Intel 12e génération et plus avec DP 1.4 avec DSC; Voir le tableau de résolution ci-dessous; Veuillez vérifier le nombre d'écrans pris en charge par votre GPU
- **CÂBLE EXTRA LONG :** Câble de 30cm pour réduire la tension sur les ports des appareils 2-en-1 tels que Surface Pro 7 et plus, HP Elite x2/PC sur socle; Idéal pour une utilisation en déplacement au bureau/à la maison/dans des espaces de travail partagés
- **NOTRE AVANTAGE :** Outils de connectivité inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance IT avec Windows Layout Utility qui restaure les emplacements des applications Windows lors de la reconnexion de l'adaptateur USBC à Triple DisplayPort

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Actif

Adapter

Entrée AV	USB-C
Nombre de ports	3
Sortie AV	DisplayPort - 1.4
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Synaptics VMM5330

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	3 - DisplayPort

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7 (32/64)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	0% à 85% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Largeur du produit	4.1 in [10.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.9 oz [54.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub MST USB-C vers 3x DisplayPort
-----------------------	---------------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

