

Cable de 1m de Extensión de Alimentación, NEMA 5-15R a NEMA 5-15P, 13A 125V, 16AWG, Cable de Extensión de Corriente para Computadoras, UL

ID del Producto: PAC1013



Este cable de extensión de alimentación PAC1013 alarga la conexión de alimentación existente en hasta 91 cm.

Esta longitud adicional permite minimizar el desorden, ya que en la regleta eléctrica, el protector de sobrevoltaje o el tomacorriente queda más espacio para otras conexiones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Amplíe la distancia de conexión entre su PC, monitor, impresora láser o escáner y su regleta, protector contra sobretensiones o toma de corriente de pared hasta un metro

Características

- **CABLE EXTENSOR DE CORRIENTE:** Este cable alargador de corriente alterna de 1m con conectores NEMA 5-15R y NEMA 5-15P es adecuado para estaciones de trabajo | Uso en interiores | 125V a 13A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 & UL817 | Alivio de tensión totalmente moldeado en los conectores | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable con hilo de cobre al 100% | Disponible en otras

longitudes

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 1m | NEMA 5-15R a NEMA 5-15P | 16AWG | 125V 13A (Max) | Tipo/Material de Cubierta: SJT/PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro: 8.5mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable NEMA 5-15P funciona con los tomacorrientes norteamericanos | Extienda una conexión de alimentación de 3 puntas de su computadora de escritorio | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	13 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	16 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]

Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	5.2 oz [147.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de extensión de alimentación (91 cm) - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.