

Dual-Monitor DisplayPort 1.4 Splitter, DisplayPort naar 2x DP Multi-Monitor Adapter,  
Dual 5K 60Hz Computer MST Hub, Extra-Lange Vaste Kabel - Enkel Windows

Productcode: MST14DP122DP



Met deze DisplayPort naar DisplayPort MST Hub kan u twee DP-monitors aansluiten op een hostapparaat met één enkele DisplayPort uitgang.


Multi-Stream Transport (MST) technologie combineert meerdere videosignalen in een enkel outputsignaal (stream). Deze MST Hub scheidt één inputstroom in twee onafhankelijke signalen, één voor elk DisplayPort-scherm. Ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR) biedt meer contrast, helderheid, kleuren en helderheid.

\*Controleer de GPU-mogelijkheden en driverondersteuning voor DSC via MST bij de OEM van het hostapparaat

Configureer de dual-DP displays in extended of mirrored mode. Creëer een high-performance workstation door twee afzonderlijke 4K 60Hz displays toe te voegen. Dit biedt meer mogelijkheden voor multi-tasking in uw organisatie, wat resulteert in een hogere productiviteit.

Deze MST Hub werkt met Windowstoestellen met DisplayPort-ondersteuning die uitgerust zijn met processoren van de 11e generatie (en later), of speciale grafische kaarten met een DisplayPort 1.4 output. Plug-and-play installatie, zonder drivers of software. De ingebouwde kabel van 30 cm biedt verschillende opties voor installatie en vermindert de belasting van poorten en aansluitingen. Bovendien wordt deze dual-monitor splitter gevoed via USB en wordt hij geleverd met een USB Micro-B voedingskabel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Gebruik extra schermen om foto's, video's en/of digitale inhoud te bewerken
- Stream content met hoge resolutie naar meerdere monitoren
- Een extended of mirrored bureaublad op twee extra UHD-monitors, tv's of projectors

## Eigenschappen

- **COMPATIBILITEIT:** MST Hub enkel compatibel met Windows & werkt niet met macOS, ChromeOS of Linux; Werkt met alle Windows X86/X64/ARM-platforms; Intel, AMD, Snapdragon X Copilot+ PC; Het hostsysteem moet DP1.4, HBR3 & MST ondersteunen om 4K 60Hz te bereiken
- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE::** Dual-Monitor DisplayPort 1.4 MST Hub ondersteunt tot 2x 5K 60Hz DisplayPort monitoren via een DP videopoort op een Windows desktopcomputer of laptop; USB-voeding (kabel meegeleverd)
- **PLUG & PLAY:** Eenvoudige installatie zonder drivers of software; Dual-monitor splitter is USB powered met inclusief USB Micro-B voedingskabel; Gebruikt van de GPU van de host (Intel/AMD/Nvidia) voor high-performance graphics met minimale CPU-belasting
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Dual 5K 60Hz beschikbaar op Windows systemen met aparte GPUs of 12th gen en hoger Intel processoren met DP 1.4 en DSC; Zie tabel met resoluties voor andere configuraties; Controleer het aantal schermen dat uw GPU ondersteunt
- **EXTRA-LANGE KABEL:** 30cm ingebouwde kabel zorgt voor een groter bereik en minder belasting van de poort, waardoor de adapter flexibel geplaatst kan worden ; Ideaal voor gebruik op kantoor/thuiskantoor/gedeelde werkplekken

---

### Hardware

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Garantiebeleid            | 3 Years           |
| Active or Passive Adapter | Actief            |
| AV-ingang                 | DisplayPort - 1.4 |

|                       |                           |                                   |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                       | Poorten                   | 2                                 |
|                       | AV-uitgang                | DisplayPort - 1.4                 |
|                       | Audio                     | Ja                                |
|                       | Chipsetcode               | Synaptic VMM5220                  |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Prestaties            |                           |                                   |
|                       | Video Revision            | DisplayPort 1.4                   |
|                       | Ondersteuning breedbeeld: | Ja                                |
|                       | Audiospecificaties        | DisplayPort - 2 Channel Audio     |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Connector(en)         |                           |                                   |
|                       | Connector A               | 1 - DisplayPort                   |
|                       |                           | 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)   |
|                       | Connector B               | 2 - DisplayPort                   |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Software              |                           |                                   |
|                       | Besturingssystemen        | Windows 10, 11                    |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Voeding               |                           |                                   |
|                       | Voedingsbron              | Gevoed via USB                    |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Gebruiksomgeving      |                           |                                   |
|                       | Bedrijfstemperatuur       | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)       |
|                       | Opslagtemperatuur         | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)    |
|                       | Vochtigheid               | 5% tot 90% RV (niet-condenserend) |
| <hr/>                 |                           |                                   |
| Fysieke eigenschappen |                           |                                   |
|                       | Kleur                     | Space grijs                       |
|                       | Type behuizing            | Kunststof                         |
|                       | Kabellengte               | 11.8 in [30 cm]                   |
|                       | Lengte product            | 1.7 in [4.3 cm]                   |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Breedte product | 4.1 in [10.5 cm] |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Gewicht product | 1.9 oz [53.0 g]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 5.7 in [14.6 cm] |
| Breedte Verpakking       | 6.8 in [17.2 cm] |
| Hoogte Verpakking        | 1.3 in [3.3 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 4.7 oz [134.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Meegeleverd | 1 - DisplayPort MST hub     |
|             | 1 - Micro-USB voedingskabel |

---

Garantiebepalingen

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Jaar |
|----------|--------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.