

Hub Concentrador MST DisplayPort a 2 Puertos HDMI - HDMI Doble de 4K a 60Hz - Adaptador Multimonitor DisplayPort con Cable de 30cm - Ladrón MST DP 1.4 DSC HBR3 - Divisor

ID del Producto: MST14DP122HD



Este concentrador DisplayPort a HDMI MST acciona dos monitores HDMI 4K 60Hz desde un dispositivo Windows habilitado para DisplayPort.

Este divisor de vídeo DisplayPort a HDMI le permite conectar hasta dos pantallas adicionales en modo ampliado o espejo. Al conectar dos pantallas de 4K a 60Hz, se crean estaciones de trabajo de alto rendimiento para los usuarios de su organización, lo que permite una multitarea más sencilla, que se traduce en un aumento de la productividad.

La compatibilidad nativa con MST, en cualquier dispositivo Windows, permite una fácil configuración. Este concentrador MST separa el flujo único en dos señales, una para cada pantalla habilitada para HDMI. La compatibilidad con el Alto Rango Dinámico (HDR) ofrece un mayor contraste, brillo, colores y mayor luminosidad.

MST ofrece una configuración fácil, al funcionar de forma nativa en cualquier dispositivo Windows. Se trata de una instalación "plug-and-play" sin necesidad de controladores ni software. Un cable incorporado de 30cm proporciona opciones para configuraciones de instalación flexibles, reduciendo la cantidad de tensión en los puertos y conectores. Además, este divisor para dos monitores se alimenta por USB (cable USB incluido).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Refleje o amplíe su escritorio en dos monitores UHD, televisores o proyectores adicionales
- Utilizar pantallas adicionales para editar fotos, vídeos y/o contenidos digitales
- Transmita contenidos de alta resolución a varios monitores

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** El Hub MST de DisplayPort a HDMI doble permite ver dos pantallas de 4K a 60Hz utilizando un solo puerto DisplayPort | DP 1.4/DSC/HBR3/32,4Gbps/HDR/Audio de 7.1/MST | Sólo para Windows | No compatible con macOS
- **PRODUCTIVIDAD:** Añade pantallas HDMI dobles extendidas o duplicadas a su estación de trabajo en la oficina, o en casa, aumentando su productividad | Compatible con resoluciones inferiores a 4K 60Hz
- **MÚLTIPLES MONITORES:** Maneja 2 pantallas HDMI de 4K 60Hz o 2 pantallas HDMI de 1080p 60Hz utilizando un solo puerto DP | Su tamaño compacto garantiza que se adapte fácilmente a su configuración actual
- **CONVENIENTE:** Este adaptador de pantalla MST alimentado por USB se conecta fácilmente a su ordenador/monitores | Sin controladores | Cable de alimentación USB de 50 cm incluido para una fácil conexión a la fuente de alimentación USB
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Hub MST para ordenadores de sobremesa o tarjetas gráficas | Requiere un sistema con DP 1.4/HBR3/MST o posterior | Funciona con HP, Dell, Lenovo y AMD, Nvidia e Intel | mini/ITX

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.4
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI - 2.0
Soporte de Audio	Sí

ID del Conjunto de Chips		Synaptics VMM5200
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.4
		HDMI 2.0
	Longitud Máxima del Cable	9.8 ft [3 m]
	Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio
Conector(es)		
	Conector A	1 - DisplayPort
	Conector B	2 - HDMI
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 10, 11
Observaciones / Requisitos		
	Nota	HDR depende de su fuente, destino y ancho de banda asignado
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Almacenamiento

Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto	14.2 in [36.0 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST DisplayPort a 2x HDMI
	1 - Cable de alimentación Micro-USB

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.