

## Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack

N° de produit: PANELHU24



Le tableau de connexion Cat5e à montage en rack PANELHU24 réunit 24 ports en un panneau 0,5U compact, ce qui en fait la solution idéale pour les installations de plus petite taille.

Disposant d'un code couleur pour les câblages T568A et T568B, ce tableau de connexion réseau représente une solution parfaite pour toute application voix ou LAN et offre deux connexions de type IDC. Pour plus de praticité, les numéros des ports sont indiqués à l'avant de tous les ports RJ45 pour que l'on puisse rapidement et facilement identifier les acheminements de câble.

Avec ses matériaux de très haute qualité, ce tableau de connexion Ethernet à 24 ports bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

### Certifications, rapports et compatibilité

#### Applications

- Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T
- Pour une installation dans les racks/armoires de 19 po
- Applications voix, vidéo et autres
- Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau standard et à semi-conducteurs de 0,34 mm<sup>2</sup> à 0,14 mm<sup>2</sup>

## Spécifications techniques

- Boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable UL 94V-0
- Satisfait et dépasse les spécifications ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1
- Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
- Code couleur pour les installations T568A et T568B

---

### Notes spéciales / Configuration

Politique de garantie	2 Years
Remarque	Contact IDC : alliage de 0,8 mm d'épaisseur, nickel recouvert d'étain Contact du jack : bronze phosphoreux, nickel plaqué or

---

### Conditions environnemen tales

Température de fonctionnement	-10~50°
Humidité	10~65 %

---

### Caractéristiqu es physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Poids du produit	14.4 oz [409 g]


---

### Informations d'emballage

Package Length	19.3 in [49 cm]
Package Width	2.2 in [57 mm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Poids brut	17.4 oz [494 g]

---

### Contenu du paquet



Inclus dans le paquet Tableau de connexion 110 Cat5e 1/2U à montage en rack, 24 ports

Manuel d'instruction

Vis M6

Attaches coulissantes

Vis M5

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

