

3-Port DisplayPort 1.4 Splitter, DisplayPort naar 3x DP Multi-Monitor Adapter, Triple 4K Computer MST Hub, USB Bus-Powered - Enkel Windows

Productcode: MST14DP123DP



Met deze 3-poorts DisplayPort MST hub kunt u van een high-performance werkstation genieten door drie DisplayPort schermen op uw DisplayPort aan te sluiten. Hierdoor verhoogt en maximaliseert u uw productiviteit. De multi-monitor splitter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpe beelden met verbeterde video.

Deze DP 1.4 MST hub ondersteunt vier keer de resolutie van 4K en biedt de verbazingwekkende kwaliteit van UHD bij resoluties tot 7680×4320 bij 30Hz op één scherm. Multi-monitor toepassingen bij lagere resoluties en vernieuwingsfrequenties worden ook ondersteund, zodat u over een dynamische werkomgeving kunt beschikken zowel op kantoor/thuis als onderweg.

Met deze DisplayPort naar 3x DisplayPort MST hub kunt u drie schermen aansluiten op uw DP computer, om multitasking nog te vereenvoudigen. Met deze multi-monitor videosplitter kunt u uw scherm op meerdere schermen spiegelen, verschillende content op elk scherm streamen of uw scherm uitbreiden voor een videowandefect.

Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd omdat het in principe op/met elk Windows apparaat werkt. Het product biedt plug & play installatie aan zonder dat stuurprogramma's of bepaalde software vereist zijn. Daarnaast wordt de DisplayPort MST hub via de bus gevoed (met de meegeleverde micro-USB kabel), voor een ultramobile oplossing voor bedrijven en IT professionals.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Stream of spreid uw desktop over drie extra UHD schermen, tv's of projectors
- Toon glashelder digital signage op een panorama-videowand
- Maak opvallende beelden met foto's en video's
- Stream levensechte content met hoge resolutie op meerdere schermen

Eigenschappen

- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE:** Triple-Monitor DisplayPort 1.4 MST Hub stuurt tot 2x 4K 30Hz (UHD) + 1x 4K 60Hz DisplayPort schermen aan vanuit een DP video poort op een Windows desktop PC of laptop; Niet compatibel met macOS
- **GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Verhoog de productiviteit door drie extended of gespiegelde displays toe te voegen aan je Windows laptop; Maak gebruik van de geïntegreerde of discrete GPU's (Intel/AMD/Nvidia) voor krachtige graphics met minimaal CPU-gebruik
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Host systeem moet DP 1.4 / HBR3 / MST ondersteunen; Controleer het aantal schermen dat uw GPU ondersteunt; Sommige GPU's (zoals Intel HD Graphics) kunnen maar maximaal drie beeldschermen ondersteunen
- **GEBRUIKSGEMAK:** Breid je desktop uit op kantoor of in je thuishkantoor; Vergrendelende DisplayPort-connector zorgt voor een betrouwbare verbinding en voorkomt onbedoeld loskoppelen; Niet compatibel met HDMI-output poorten; Inclusief USB-stroomkabel
- **ONS VOORDEEL:** Inclusief Connectivity tools voor IT-Professionals en IT-helpdesk supportteams met Windows Layout Utility dat de vensterindelingen van Windows apps herstelt wanneer de 3-Port DisplayPort Multi-Monitor Adapter opnieuw wordt aangesloten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.4
Poorten	3

AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Chipsetcode	Synaptics VMM5330

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	3 - DisplayPort (20-pins) vrouwtje

Software

Besturingssystemen	Windows 11(32/64)
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
Breedte product	1.7 in [4.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort MST hub
	1 - Micro-USB voedingskabel

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.