


Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE

ID prodotto: PATA2SATA3



Il convertitore/adattatore bidirezionale SATA/IDE PATA2SATA3 consente di collegare dischi Serial ATA a porte IDE di vecchia generazione oppure dischi IDE alla porta di una scheda madre SATA. Soluzione economica per aggiornare sistemi IDE esistenti e utilizzare dischi ottici o dischi rigidi SATA, l'adattatore SATA/IDE elimina la necessità di dover acquistare una scheda controller e consente di mantenere libero uno slot d'espansione. Oltre all'installazione di dischi rigidi SATA, l'adattatore consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a una moderna scheda madre SATA, offrendo la possibilità di recuperare vecchi file archiviati su precedenti sistemi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare moderni dischi rigidi SATA a schede madre di vecchia generazione dotate solo di supporto IDE
- Consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a moderne schede madre SATA per recupero dati

- Tecnici che regolarmente necessitano di lavorare con entrambe i tipi di supporto, tra diversi tipi di sistemi

Caratteristiche

- **SUPPORTO BIDIREZIONALE:** questo adattatore SATA IDE consente la connettività bidirezionale tra un'unità SATA e una porta IDE tradizionale o un'unità IDE e una porta SATA della scheda madre
- **AGGIUNGE CONNETTIVITÀ SATA:** questo convertitore IDE SATA è una soluzione economica per collegare dischi rigidi o unità ottiche SATA a sistemi IDE tradizionali, senza bisogno di schede controller aggiuntive
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** è conforme alla versione SATA 1.0a (1,5 Gbps) e supporta SATA I/II/III - Compatibile con i dispositivi PATA (IDE) 100/133 MBps e SATA/IDE ATAPI, come le unità ottiche CD/DVD - Supporta qualsiasi OS - LED di alimentazione e attività
- **IMPOSTAZIONE SEMPLICE:** questo adattatore SATA IDE si collega internamente tra la scheda madre e l'unità SATA / IDE e comprende un cavo SATA e un adattatore di alimentazione da SP4 a Dual LP4 Y - Non sono richiesti software o driver aggiuntivi
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore IDE SATA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA & IDE
ID chipset	SunplusIT - SPIF223A

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	2 - SATA (7 pin, dati)
	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione - Rosso
		1 - Attività HDD - Verde
Alimentazione	Tensione ingresso	5V DC / 12V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	2.4 in [61 mm]
	Larghezza prodotto	2.0 in [5 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	0.7 oz [20 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [102.0 g]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Convertitore bidirezionale SATA IDE
 - 1 - Adattatore di alimentazione da SP4 a LP4 Y doppio
 - 1 - Cavo SATA
 - 1 - Manuale di istruzioni
-

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.