

## USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Productcode: MSTCDP122HD



Met deze USB-C naar HDMI MST hub kunt u twee HDMI schermen op uw USB Type-C Windows apparaat aansluiten, zodat u uw productiviteit kunt maximaliseren.

Nu apparaten steeds mobieler worden dan ooit tevoren, kunt u over minder video-uitgangen beschikken, waardoor u dus alleen uw kleine geïntegreerde scherm kunt gebruiken. Deze Multi-Stream Transport hub lost dat probleem op omdat u twee aparte schermen op uw USB-C computer kunt aansluiten, zodat multitasken nog gemakkelijker wordt. Met deze USB-C naar HDMI videosplitter kunt u uw scherm op aanvullende schermen spiegelen of onafhankelijke content naar elk scherm streamen, waardoor hij het ideale accessoire voor reizen of hot-desking is.

MST technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken, terwijl u tegelijkertijd UHD 4K resoluties voor twee monitors of schermen kunt bieden. Door ondersteuning van HD 1080p en UHD 4K is de USB-C hub perfect voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en CAD-tekeningen.

Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C ondersteunt. Deze USB-C naar HDMI hub is Thunderbolt 3 compatibel en biedt plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's of software vereist zijn. Bovendien wordt deze dual-monitor splitter door de USB-C poort gevoed, d.w.z. dat geen externe voedingskabels noodzakelijk zijn.

De MSTCDP122HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit een USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op twee high-resolution schermen op uw werkplek
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
- Avoid side-scrolling by spanning across dual monitors
- Edit media across additional displays in any orientation
- Ideal for travel or hot-desking

## Eigenschappen

- **MEERDERE SCHERMEN VOOR WINDOWS:** USB-C naar HDMI splitter voor de aansturing van 2x 4K 30Hz of 2x 1080p 60Hz HDMI schermen via een USB-C DP Alt Mode poort (DP 1.2/HBR2/MST) zonder videocompressie; compatibel met Thunderbolt 3 | niet compatibel met macOS
- **GEMAK:** Met een vaste 30 cm kabel is deze 2-poorts MST hub met busvoeding een eenvoudige manier om tot twee losse schermen aan te sluiten op elk DisplayPort over USB Type-C Windows hostapparaat
- **COMPATIBEL MET:** Dell XPS / Precision / Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon / Extreme, Surface Laptop 3 / Book 3 / Pro 7, HP ProBook / EliteBook / Spectre / ZBook & kleinere (Mini-ITX) computers | vereist hostsysteem dat DP Alt Mode 1.2/HBR2/MST ondersteunt
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Met deze compacte multi-stream transport hub kunt u uw productiviteit verhogen omdat u uitgebreide of gespiegelde schermen aan uw werkstation op kantoor of in uw thuishkantoor kunt toevoegen
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Deze dual monitor adapter gebruikt MST technologie voor de native ondersteuning van HDMI monitors voor een plug & play installatie zonder drivers; volledige compatibel met Windows systemen

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	2
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja

Chipsetcode	MegaChips - STDP4320
	Parade - PS8402A
	VIA/VLI - VL100

---

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30hz
Ondersteunde resoluties	<p>&lt;p&gt;Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Average resolution bandwidth allocation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;1920x1080 (1080p) @60hz - 22%</p> <p>1920x1200 @60hz - 30%</p> <p>2560x1440 @60hz - 35%</p> <p>2560x1600 @60hz - 38%</p> <p>3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;Note: Exceeding 100% will reduce functionality.&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	HDMI (19-polig)

---

Software

Besturingssystemen	Windows 11, 10, 8.1, 8
--------------------	------------------------

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Your USB-C equipped device must support video (DP Alt Mode) to work with this adapter
---------	---

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	50-90%

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.5 in [29.2 cm]
Lengte product	2.4 in [62 mm]
Breedte product	2.3 in [58 mm]
Hoogte product	0.5 in [13 mm]
Gewicht product	1.6 oz [44 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [143 g]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	MST hub verkorte handleiding
-------------	---------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

