


PCI till PCI Express-kortadapter

Produkt ID: PCI1PEX1



PCI1PEX1 PCI till PCI express kortadaptern låter dig använda PCIe-expansionskort i lågprofil i en PCI-kortplats på en server eller ett moderkort. Adaptern ansluter genom en 32-bit PCI-kortplats och ger en PCIe x1 kortplats i lågprofil istället; ett extra fäste i full storlek medföljer för installation i större expansionskortplatser på en stationär dator eller server och som klarar av kort i full storlek.

PCI till PCI Express-adaptorn har ett innovativt fäste som anpassar sig och säkrar PCI Express-kortet i lågprofil i den konverterade kortplatsen och garanterar en mångsidig och ekonomisk lösning för att förlänga användbarheten för äldre PCI-moderkort eller använda PCIe-kort i lågprofil som inte har motsvarigheter till PCI.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd nyare PCI express-kort i äldre system som endast är kompatibla med PCI
- Installera ett PCI express-kort i lågprofil/halvhöjd i ett system med PCI express i helprofil

- Uppgradera expansionskort utan att uppgradera systemet

Funktioner

- Den innovativa fästdesignen anpassar och säkrar det befintliga fästet i lågprofil/halvhöjd på PCI-kortet
- Kompatibel med PCI revision 2.3 med upp till 133 MBps bandbredd
- Fungerar med Universal Voltage PCI-kortplats (5 V och 3,3 V och 5 V)
- Kompatibelt med specifikationen PCI-till-PCIe Bridge Architecture revision 1.2
- Ingen drivrutin eller programinstallation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	PCI Express
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil
Chipset-ID	Pericom - PI7C9X111SL

Prestanda

Medeltid mellan fel (MTBF)	139,125 hours
----------------------------	---------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Interna portar	1 - PCI Express x1-plats

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	PCI1PEX1 i kombination med en lågprofilerad PCIe-kortplats kanske inte passar i vissa datorchassin. I
------	---

vissa fall kan en alternativ konsol (tillhandahållen av PCIe-korttillverkaren) krävas för att installera lågprofilkortet i chassit. Den medföljande reservprofilkonsolen kan också användas vid behov.

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 85°C(32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 95°C(14°F to 203°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH

Utseende

Färg	Grön
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	5.3 in [13.5 cm]
Produktbredd	2.4 in [6 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
Produktvikt	1.1 oz [32 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [98.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI till PCIe-kort
	1 - Extra fäste i helprofil
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.