


3-poort PCI Low Profile High-Speed USB 2.0 Adapter

Productcode: PCI220USBLP



Deze 3-poort PCI USB 2.0 Adapter voegt een interne en twee externe USB 2.0-poorten toe door middel van een eenvoudige installatie in een PCI-slot.

De PCI USB 2.0-kaart biedt plug-and-play-functionaliteit en hot-swapping van USB 2.0-apparaten voor een eenvoudige en probleemloze verbinding zonder de computer opnieuw te hoeven opstarten.

De 3-poort PCI USB 2.0 adapter heeft een low-profile ontwerp dat geschikt is voor behuizingen met een kleine vormfactor en wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid de USB-capaciteit van uw low-profile systeem met kleine vormfactor uit met twee extra externe USB-poorten via PCI
- Voeg extra USB-bandbreedte toe aan een systeem dat al veel USB-apparaten/hubs gebruikt

- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Eigenschappen

- Beschikt over twee externe USB 2.0-poorten en een gedeelde interne poort
- Volledig compatibel met de USB 2.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Low Profile
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Interne poorten	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Externe poorten	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP
--------------------	-------------------

		Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Met de PCI220USBLP kunnen alle poorten, inclusief de interne, tegelijkertijd worden gebruikt
Fysieke eigenschappen	Lengte product	5.0 in [12.7 cm]
	Breedte product	0.8 in [2 cm]
	Hoogte product	3.1 in [8 cm]
	Gewicht product	3.5 oz [100 g]
Verpakkingsinfor- matie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	2.7 in [68 mm]
	Package Height	7.1 in [18 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Low Profile PCI USB Kaart 1 - Handleiding
Garantiebepalinge- n	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.