


1-poort eSATA + 1-poort SATA PCI SATA Controller-kaart met LP-bracket

Productcode: PCIESATA2I



Deze PCI SATA-controller-kaart stelt u in staat een PCI-slot om te zetten in een interne SATA- en een externe SATA-aansluiting (eSATA). Met ondersteuning van SATA-150 harde schijven en overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s is deze controller-kaart de perfecte oplossing als u een extra SATA-poort nodig hebt of als u uw gegevensopslag wilt externaliseren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid een op PCI gebaseerde computer uit met SATA- en eSATA-capaciteiten
- Voeg extra SATA-capaciteit toe aan een desktopcomputer
- Voeg SATA-capaciteit toe aan een low profile computer met kleine vormfactor

Eigenschappen

- 1 interne SATA-poort en 1 externe eSATA-poort
- Ondersteuning voor opslagmedia met hoge capaciteit door 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- Onafhankelijke 256-byte FIFO's (32-bit x 64) per SATA-kanaal

- Geïntegreerde PCI-DMA-verwerking
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	SATA eSATA & SATA
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6421

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Gbit/s
Type en snelheid	SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
Port-multiplier	Nee
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Interne poorten	SATA (7-polig, data)
Externe poorten	eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
--------------------	---

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
----------------	-------

Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
Breedte product	2.1 in [54 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	1.6 oz [46.6 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [135 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI eSATA-kaart
	SATA-datakabel
	Low-profile bracket
	Software-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

