

Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta

ID prodotto: PEX100S



La scheda Ethernet 10/100 basata su PCI Express offre una soluzione semplice per il collegamento di un server o una workstation abilitati per PCIe a una rete Ethernet 10/100 e un'ampia gamma di funzionalità, compreso il supporto del funzionamento Full e Half Duplex e della funzione di risparmio energetico Wake On LAN (WOL). La scheda Ethernet PEX100S comprende staffe a profilo standard e ridotto ed è compatibile con la maggior parte dei fattori di forma mATX (Slimline) e ATX; è inoltre dotata della configurazione automatica MDI/MDIX che permette di semplificare l'installazione e la configurazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Scheda Ethernet sostitutiva per il computer desktop di casa o in ufficio
- Consente di aggiungere la connettività di rete Ethernet per l'accesso a Internet in banda larga su un computer desktop obsoleto.
- Consente di aggiungere una connessione di rete secondaria o ridondante per una workstation o un

server.

Caratteristiche

- Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
- Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
- Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
- Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
- Supporto di Wake-on-LAN
- Staffe di montaggio profilo completo/basso comprese

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
ID chipset	Realtek - RTL8105E

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps
Reti compatibili	10/100 Mbps

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte esterne	1 - RJ-45

Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS
----------	-------------------------------------	---

Indicatori	Indicatori LED	1 - Stato connessione
------------	----------------	-----------------------

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.6 in [9.2 cm]
	Larghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
	Peso prodotto	1.1 oz [32.0 g]

Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.7 in [17.1 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118.0 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI-Express Ethernet 10/100 1 - Staffa basso profilo 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni
----------------------------	--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.