


1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkaart Adapter

Productcode: PEX100S



Met deze PCI Express 10/100 Ethernet-kaart kunt u op eenvoudige wijze een server of workstation aansluiten op een 10/100 Ethernet-netwerk via PCI-E. De kaart beschikt over talrijke eigenschappen en functies, waaronder full / half duplex-functionaliteit en Wake-on-LAN (WOL) energiebeheer.

De PEX100S Ethernet-kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, is compatibel met de meeste mATX- (slimline) en ATX-systeembehuizingen en beschikt over automatische MDI/MDIX-configuratie voor een eenvoudige installatie en configuratie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervanging voor de Ethernet-kaart in een desktopcomputer thuis of op kantoor
- Voeg Ethernet-netwerkconnectiviteit toe voor breedband-internettoegang op een oudere desktopcomputer
- Voeg een tweede of reserve-netwerkaansluiting toe aan een workstation of server

Eigenschappen

- Enkele 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-poort
- Voldoet aan de IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T en 100Base-TX specificaties

- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
- Full en half duplex-ondersteuning
- Automatische configuratie van overdrachtsnelheid en duplex-modus
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
- Ondersteuning voor Wake-on-LAN
- Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Realtek - RTL8101E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	100 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100 Mbps

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Externe poorten	RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbindingsstatus
-----------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	3.6 in [92.5 mm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	0.8 in [21 mm]
Gewicht product	1.1 oz [32 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [124 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10/100 PCI Express Ethernet Kaart
	Low-profile bracket
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

