


Scheda PCI express parallela a 1 porta - Scheda adattatore PCIe LPT a DB25 - Scheda Controller/ di espansione per stampanti, scanner e plotter - SPP/ECP - Profilo standard/basso

ID prodotto: PEX1P2



Questa scheda controller parallela PCIe può essere installata in uno slot PCI-Express x1 del computer per aggiungere una porta di comunicazione parallela DB25 al sistema.

La scheda controller è dotata di un chip Asix AX99100 e consente di collegare un dispositivo DB25 al computer desktop. La porta parallela è ideale per il collegamento di stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, sensori scientifici, apparecchiature mediche o oscilloscopi. La scheda può essere utilizzata anche nelle fabbriche per il controllo o l'automazione delle apparecchiature. La porta parallela (LPT) supporta le modalità SPP/Byte/Nibble/ECP ed è compatibile con PCI Power Management 1.2 e IEEE 1284 per velocità fino a 2,5 Mbps.

Questa scheda aggiuntiva è dotata di staffe di montaggio a basso profilo e a profilo completo (queste ultime preinstallate) che ne consentono l'installazione in uno slot PCIe 2.0 x1 a basso profilo o a profilo completo (retrocompatibile con PCIe 1.1). La scheda supporta diverse piattaforme ed è compatibile con Windows (XP o versioni successive), Windows Server (2003 o versioni successive) e Linux (2.6.X o versioni successive).

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Collegamento di stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, sensori scientifici, apparecchiature mediche o oscilloscopi al computer
- Utilizzabile nelle fabbriche per il controllo o l'automazione delle apparecchiature

Caratteristiche

- **SCHEDA PARALLELA PCIe A 1 PORTA:** grazie allo slot PCI Express 1x 2.0 Gen1, è possibile aggiungere una porta DB25 al computer; installabile su slot PCIe a profilo completo/standard o basso (staffa in dotazione); versione più recente della scheda PEX1P
- **SPECIFICHE TECNICHE:** la scheda controller LPT per porta parallela supporta le modalità SPP/Byte/Nibble/ECP | Compatibile con IEEE 1284 | Velocità fino a 2,5 Mbps | Chip Asix AX99100 | Staffa a profilo completo preinstallata
- **APPLICAZIONI VERSATILI:** la scheda di espansione per porta parallela funziona con stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, dispositivi di controllo/automazione nelle fabbriche, sensori scientifici, apparecchiature mediche, oscilloscopi
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** conforme alle specifiche PCIe Base revisione 1.1 e con PCI Power Mgmt 1.2; compatibile con slot PCI-e x1 e superiori; supporta Windows (incl. XP e versioni successive), Windows Server (2003 e successive) e Linux (2.6.X e successive)
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; la scheda parallela PCIe è coperta dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda

	Standard del settore	PCI Express 2.0
		IEEE 1284
	ID chipset	Asix - AX99100
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	2,5 Mbps
	Specifiche generali	Modalità parallele supportate: SPP (Standard Printer Port), Nibble, Byte e ECP (Extended Capabilities Port)
	MTBF	958.000 ore
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS
Alimentazione		
	Tensione ingresso	12V DC
	Tensione di uscita	12V DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	20°C to 60°C (68°F to 140°F)
	Umidità	Tra il 40% e l'80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto	2.9 in [7.3 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [45.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [134.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Guida di avvio rapido
	1 - Scheda parallela PCI Express
	1 - Supporto a profilo completo/standard (installato)
	1 - Supporto a basso profilo

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.