

Versión Nueva Disponible, Referencia PEX1P2: Tarjeta Adaptadora PCI Express de 1 Puerto Paralelo - de Perfil Bajo y Perfil Completo - SPP/EPP/ECP - DB25 IEEE 1284 (PEX1P)

ID del Producto: PEX1P



La tarjeta adaptadora PEX1P se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe, permitiendo conectar periféricos paralelos EPP/ECP a cualquier sistema de computadores. Al depender de un único chip nativo (Oxford OXPCIe952), este adaptador utiliza la capacidad real de la PCI Express, asegurando así un máximo rendimiento y confiabilidad.

Esta tarjeta con un puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade un puerto paralelo DB25 que resulta perfecto para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y muchos más. Gracias a la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora con un puerto paralelo es sumamente sencilla.

La tarjeta Adaptadora PCIe de un Puerto Paralelo incluye soportes de montaje de altura estándar y media/perfil bajo y cuenta con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida respaldados por StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectoras de tarjetas de memoria.

Características

- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics ya existente
- Compatible con la Especificación PCI Express Base 1.0a
- Incluye soporte de montaje de perfil bajo/altura media
- Compatible con la especificación 1.0 de la Gestión de Energía de PCI 2.2 y PCI

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	PLX/Oxford - OXPCIe952

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	2,5 Mbps
MTBF	26,297 Hours

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
Puertos Externos	1 - DB-25 (25 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP
-------------------	-----------------------------------------------

Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux 2.4.x y superior versiones LTS solamente

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Altura del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [133.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express Paralelo
	1 - Soporte de Perfil Bajo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.