

1 Parallele Poort PCI Express Full/Low Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Productcode: PEX1P



De PEX1P PCI-E adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-Express-slot en stelt u in staat EPP/ECP parallelle randapparatuur aan te sluiten op elke computersysteem. Deze adapterkaart is voorzien van een native ontwerp met enkele chip (Oxford OXPCIe952) en benut de capaciteit van PCI Express ten volle - voor maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Deze high-performance SPP/EPP/ECP-kaart voegt een DB25 parallelle poort toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallelle adapterkaart zonder problemen!

De PCI-E adapterkaart beschikt zowel over standaard als half-height/low profiel montagebeugels en StarTech.com levert er twee jaar garantie op en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners,

CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers.

Eigenschappen

- SPP/EPP/ECP parallelle poort is volledig compatibel met de Centronics-interface
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.0a
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Voldoet aan PCI 2.2 en PCI Power Management 1.0

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	PLX/Oxford - OXPCIe952

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	2,5 Mbit/s
MTBF	26,297 Hours

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x1
Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
--------------------	---

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	0.8 in [2.1 cm]
Breedte product	4.3 in [11.0 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	1.5 oz [42.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [133.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express Parallele Kaart
	1 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.