

Boîtier externe d'extension PCI Express vers 4 emplacements PCI - Chassis

N° de produit: PEX2PCI4



Le châssis d'extension innovant PCI Express vers PCI de StarTech.com offre une solution rapide et simple à l'évolutivité E/S sur quasiment tous les systèmes compatibles PCI Express (PCIe). Grâce à l'ajout de logements PCI externes à un serveur, une station de travail ou un ordinateur portable, cette méthode économique et rapide consistant à ajouter uniquement des cartes PCI supplémentaires sur un serveur ou une station de travail ou à fournir une plateforme permettant d'échanger des cartes d'extension PCI entre une configuration fixe et mobile, est idéale pour optimiser les capacités d'E/S des systèmes nouveaux ou existants.

Le châssis d'extension externe permet d'ajouter quatre logements PCI (32 bit/33 MHz) à un ordinateur hôte, via une seule connexion PCI Express. Le châssis fournit une bande passante totale jusqu'à 250 Mo/s à partir de la carte contrôleur hôte x1 PCIe, ce qui permet à l'ordinateur hôte de fonctionner comme si les cartes dans le châssis d'extension étaient directement connectées à la carte mère. La carte contrôleur PCIe se connecte directement au boîtier d'extension PCI à l'aide d'un câble DVI fourni pour garantir une connexion fiable et de haute qualité.

Le châssis d'extension est une solution d'extension E/S fiable qui bénéficie de la garantie StarTech de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'augmenter les capacités E/S d'un système existant sans avoir à acheter un système complet neuf. Idéal pour les testeurs systèmes et pour les techniciens qui doivent régulièrement changer de cartes E/S.

- L'ajout de logements d'extension E/S supplémentaires permet d'offrir des ressources d'acquisition de données, de téléphonie, de stockage et des capacités audio.
- Permet d'ajouter huit cartes dans un système à facteur de forme réduit.
- Fournit un support PCI aux systèmes uniquement dotés de fentes PCI-E.
- Permet la prise en charge PCI par des systèmes uniquement dotés de logements PCIe.

Spécifications techniques

- Permet d'ajouter 4 logements PCI supplémentaires (32 bit/33 MHz), à l'aide de PCI Express.
- Construction en acier robuste.
- Prend en charge les cartes PCI d'extension 5 V et 3,3 V
- Boîte d'extension auto-alimentée avec bouton marche/arrêt.
- Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
- La carte d'adaptateur PCI Express comprend des supports d'installation demi-hauteur/pleine hauteur et un câble DVI pour connecter la carte au boîtier PCI.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de bus	PCI Express

Performance

MTBF	143 947 heures
------	----------------


Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI Express x1
Ports externes	Slot PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration



Remarque	<ul style="list-style-type: none"> - Prend en charge les cartes PCI 32 bits d'une longueur inférieure à 17 cm, mais pas les cartes PCI 64 bits de 31 cm (pleine longueur) - Le châssis fournit jusqu'à 5 V @ 3 A, 3,3 V @ 4,5 A ou un total combiné de 15 watts - Ce produit présente un problème de compatibilité connu avec les contrôleurs SATA Silicon Image sur plate-forme AMD
----------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3A
Type de prise	M
Consommation électrique	36

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C ~ 55°C
Température de stockage	-40°C ~ 75°C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Longueur du produit	8.0 in [20.4 cm]
Largeur du produit	5.4 in [13.7 cm]
Hauteur du produit	5.6 in [14.2 cm]
Poids du produit	5.2 lb [2.4 kg]



Informations
d'emballage

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Poids brut	5.3 lb [2.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Boîte d'extension PCI
	Carte PCI Express
	Câble DVI 91 cm
	Support faible encombrement
	Ensemble de vis
	Câble d'alimentation
	Adaptateur d'alimentation universel
	CD d'installation
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

