

Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

ID prodotto: PEX2PCI4



L'innovativo sistema d'espansione PCI Express a PCI di StarTech.com offre una soluzione rapida e semplice d'espansione I/O per qualsiasi sistema PCI Express (PCIe) compatibile. Grazie alla possibilità di aggiungere slot PCI esterni a server/workstation o computer laptop questa conveniente soluzione consente un enorme risparmio di tempo, semplicemente tramite l'aggiunta di schede PCI al server/workstation. Consente inoltre di avere una piattaforma in grado di commutare tra schede PCI di computer portatili e desktop. Questo metodo permette di massimizzare le capacità I/O di sistemi nuovi o già esistenti.

Il sistema d'espansione esterno aggiunge quattro slot PCI (32-bit/33MHz) al sistema informatico host tramite una singola connessione PCI Express. Grazie alla larghezza di banda totale di 250 Mbps la scheda controller host PCIe permette al computer host di continuare a funzionare come se le schede inserite nel sistema d'espansione fossero connesse direttamente alla scheda madre. Il collegamento tra la scheda controller PCIe e il box di espansione PCI avviene direttamente tramite un cavo DVI incluso che assicura affidabilità e alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Espansione delle capacità I/O di un sistema esistente eliminando la necessità di acquistarne uno nuovo.
- Ideale per tester di sistemi e ingegneri che necessitano di commutare spesso tra schede I/O.
- Consente di aggiungere otto scheda ad altezza completa a sistemi con fattore di forma ridotto.
- Offre supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe.
- Offre possibilità di acquisizione dati, telefonia, archiviazione e audio grazie agli slot d'espansione I/O.

Caratteristiche

- Consente di aggiungere 4 slot PCI (32-bit/33 MHz), tramite slot PCI Express
- Struttura robusta in acciaio
- Supporta schede PCI aggiuntive da 5 V e da 3,3 V/5 V
- Astuccio d'espansione autoalimentato con pulsante di accensione/spegnimento
- Installazione di driver o software non necessaria
- La scheda PCI Express include staffe di montaggio sia a profilo standard che a basso profilo e un cavo DVI per collegare la scheda al box esterno PCI

Hardware

| | |
|-------------------|-------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Interfaccia | PCI Express |
| Tipo bus | PCI Express |

Prestazioni

| | |
|------|-------------|
| MTBF | 143.947 ore |
|------|-------------|

Connettore/i

| | |
|-------------------|--|
| Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x1 |
| Porte esterne | 4 - Slot PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi |
|-------------------------------------|---|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|---|
| Nota | <ul style="list-style-type: none"> - Supporta le schede PCI a 32 bit con lunghezza inferiore a 17 cm; le schede PCI a 34 bit da 31 cm (lunghezza completa) non sono supportate - Lo chassis fornisce fino a 5 V a 3 A, 3,3 V a 4,5 A o un totale combinato di 15 Watt - Questo articolo presenta un problema di compatibilità noto con i controller SATA di Silicon Image su una piattaforma AMD |
|------|---|

Alimentazione

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Tensione di uscita | 12V DC |
| Corrente di uscita | 3A |
| Tipo presa | M |
| Consumo energetico | 36 |

Ambientale

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ 75°C |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|---------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Alluminio e acciaio |
| Lunghezza prodotto | 8.0 in [20.4 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.4 in [13.7 cm] |
| Altezza prodotto | 5.6 in [14.2 cm] |
| Peso prodotto | 3.3 lb [1.5 kg] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 9.8 in [25.0 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height | 9.4 in [24.0 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 5.7 lb [2.6 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Box di espansione PCI |
| | 1 - Scheda PCI Express |
| | 1 - Cavo DVI 1 m |
| | 1 - Staffa a basso profilo |
| | 1 - Kit viti |
| | 1 - Cavo di alimentazione |
| | 1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.