


## 5-poort PCI Express USB 2.0 Adapter-kaart

Productcode: PEX400USB2



Met deze 5-poort PCI Express USB 2.0 adapterkaart kunt u maximaal vijf USB 2.0-apparaten (4 externe en 1 gedeelde interne) aansluiten op uw computer, met ondersteuning voor high-speed USB overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s.

De PCI Express USB-kaart is bovendien achterwaarts compatibel met USB 1.1, zodat u uw oudere USB-randapparatuur kunt blijven gebruiken.

Deze adapterkaart kan eenvoudig via plug-and-play worden geïnstalleerd en biedt snel en probleemloos aansluitingen zonder dat u de computer opnieuw hoeft op te starten.

Op dit product heeft u levenslang garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met vier extra externe USB-poorten
- Voeg extra USB-bandbreedte toe aan een systeem dat al veel USB-apparaten gebruikt
- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

### Eigenschappen

- Beschikt over vier externe USB 2.0-poorten en een gedeelde interne poort
- Volledig compatibel met de USB 2.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	5
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	PCI Express Eenkanaals 2,5 Gbit/s
Chipsetcode	Renesas/NEC - D720101GU

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Externe poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000  Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Pentium® II of betere CPU
----------------------------	---------------------------



Unused PCI slot

Windows® 98SE of beter

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-50°C to 150°C (-5°F to 302°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	3.4 in [87 mm]
Breedte product	3.1 in [80 mm]
Hoogte product	0.4 in [9.6 mm]
Gewicht product	2.1 oz [59 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	1.5 in [38 mm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.4 oz [180 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI Express USB 2.0-kaart
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

