


M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Produkt ID: PEXM2SAT32N1



Denna M.2 SSD-kortadapter med 3 portar är en av de enda korten som stöder både PCIe- och SATA-baserade M.2 SSD-enheter (solid state-enheter). Det är ett mångsidigt sätt att bygga ut den totala lagringskapaciteten på din stationära dator eller server. Och eftersom den stöder PCIe M.2-hårddiskar med hög hastighet kan du öka hastigheten och prestandan på din dator.

Om du behöver ett enkelt och diskret sätt att bygga ut din dators lagring kan detta kort hjälpa dig. Kortet är en plattform för att lägga till upp till tre M.2 SSD-enheter till i stort sett vilken dator som helst med en PCIe-port. Den stöder vanliga M.2 SATA SSD-enheter samt nyare högpresterande M.2 PCIe-hårddiskar. Nu har du ett enkelt och effektivt sätt att bygga ut din dators lagring oavsett av vilken typ av M.2-hårddisk som du använder.


När du använder kortet med en PCI Express-baserad M.2-hårddisk kan du ge datorns prestanda en märkbar hastighetsboost. Med stöd för PCI Express 3.0 (upp till ca 40 Gbps) kan du installera de senaste högpresterande M.2 PCIe SSD-enheter i datorn. Med snabbare prestanda kan du få mer arbete gjort på kortare tid.

På grund av sina prestanda- och storleksfördelar används M.2-hårddiskar ofta i bärbara datorer. Om din bärbara dator har gått sönder men dess M.2-hårddisk fortfarande fungerar kan det här kortet hjälpa dig med dataåterställning. När M.2-hårddisken väl har installerats och dataåterställningen är färdig kan du fortsätta använda enheten för lagring och säkerhetskopiering.

Detta M.2-kort låter dig utnyttja storleken och prestandan på NGFF M.2 SSD-enheter. M.2-enheter är mindre än vanliga skivhårddiskar eller mSATA-baserade SSD-enheter så att du kan installera dem i små datorer och servrar med liten formfaktor eller i trängre utrymmen i chassit.

Du kan vara säker på att dina M.2 SSD-enheter är kompatibla med kortadaptern. Det stöder de vanligaste enhetsstorlekarna, inklusive 2280, 2260, 2242 och 2230.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Öka den interna lagringskapaciteten på din dator med standard eller liten formfaktor
- Få åtkomst till och återställ data från nästan vilken M.2 SSD som helst, som till exempel hårddiskar från bärbara datorer och andra datorer
- Optimera systemet för I/O-intensiva program som till exempel Office-paketet, foto- och videoredigering och mediaspelare
- Installera kortet som en vital hårdvarukomponent när du uppgraderar eller bygger din dator

Funktioner

- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** M.2 NVME-kortet tillhandahåller en plattform för upp till tre M.2 SSD-enheter (Solid State Drives) till alla datorer som har en PCIe-plats. Den stöder vanliga M.2 SATA SSD-enheter och nyare högpresterande M.2 PCIe-hårddiskar.
- **BÄTTRE PRESTANDA:** Detta 3-ports PCIe M.2-adapterkort fungerar med två M.2 SATA-hårddiskar och en enda NVMe M.2-hårddisk med stöd för PCIe 3.0 x4 (40 Gbps). Inkluderar standard- och lågprofilsfästen. LED-indikatorer för ström och aktivitet
- **MAXIMAL KOMPATIBILITET:** Med det här PCI Express-kortet kan du dra nytta av NGFF M.2 SSD-enheter. M.2-hårddiskar som är mindre än vanliga hårddiskar. Stöder de flesta hårddiskstorlekarna: 2280, 2260, 2242 och 2230. Kompatibel med PCIe x4-kortplats eller högre
- **HJÄLPER TILL MED DATAÅTERSTÄLLNING:** För din trasiga bärbara dator med fungerande M.2-hårddisk kan du ansluta det här M.2 SATA-kortet till din stationära dator/arbetsstation för att återställa dina data. En pass-through SATA-port som går att ansluta till en extra enhet för praktisk dataöverföring eller återställning av hårddiskar
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här TAA-kompatibla PCIe M.2-kortadaptern med tre portar är designat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	3
Gränssnitt	M.2 SATA
	SATA
	M.2 PCIe
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	Seriell ATA 3.0-specifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
	PCI Express 3.0

Prestanda

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Nej
Bootable	Ja
RAID	Nej
ATAPI Support	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x4
Interna portar	2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
	2 - SATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software
-------------------	---

required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn't require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En dator med PCI Express (PCIe) och en ledig PCI Express x4-, x8- eller x16-port
	En eller två SATA-värdportar på värddatorn (till exempel SATA-kontrollerkortet eller moderkortets SATA-portar inuti datorn)
	Ett operativsystem med inbyggt stöd för PCIe SSD-enheter (NVMe), som till exempel: - Windows® 8 och senare - Mac OS 10.10.3 och senare
Obs.	Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Vid användning med PCI Express Gen 1.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 2,5 Gbps per bana. Vid användning med PCI Express Gen 2.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 5 Gbps per bana.

Indikatorer

LED-indikatorer	3 - M.2 hårddiskstatus/aktivitet
	1 - Ström

Ström

Inspänning	12V DC
Utspänning	12V DC

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet	20%~80% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Grön
------	------

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.7 in [12 cm]
Produktbredd	0.8 in [2 cm]
Produkthöjd	4.7 in [12 cm]
Produktvikt	2.3 oz [65 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [126.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - M.2 NGFF SSD-kortadapter med 3 portar
	1 - Fäste i lågprofil
	3 - M.2-monteringsskruvar
	3 - M.2-monteringsdistanser
	3 - M.2-monteringsmuttrar
	1 - Skruvmejsel
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.