

Cable de 1m de Extensión Alargador de Auriculares Headset Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

ID del Producto: MUHSMF1M



El cable de extensión para auriculares de 3,5mm de 4 Polos (1m), MUHSMF1M dispone de un conector de audio 3,5 mm (1/8" TRRS) en un extremo y de un conector de audio 3,5 mm (1/8" TRRS) en el otro, permitiendo ampliar la distancia entre sus auriculares manos libres y su iPhone®, teléfono móvil o laptop.

Para asegurar un rendimiento duradero, este cable de extensión de audio 3,5 mm de alta calidad ofrece alivio de tensión moldeado de PVC en cada uno de los conectores 1/8" TRRS, lo que evita que los puntos de terminación del cable se doblen formando ángulos agudos y a su vez reduce el riesgo de dañar el cable.

Importante:

A fin de determinar el hardware adecuado, se recomienda primero conectar los auriculares externos al adaptador, y luego conectar el adaptador al ordenador o dispositivo móvil.

Asimismo, en algunos casos, cuando se usa un cable de extensión con auriculares equipados con mando a distancia en línea, puede que el mando no funcione correctamente. Esto se debe a la sensibilidad del conjunto de circuitos del mando a distancia y no a un defecto del cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite ampliar el alcance entre sus auriculares manos libres y un iPhone® u otro teléfono móvil

- Permite ampliar la distancia de conexión entre sus auriculares y el puerto de audio de su laptop u ordenador de escritorio

Características

- Conectores 3,5 mm de 4 polos con alivio de tensión moldeado de PVC
- Conector 90% enrollado en espiral para proporcionar protección contra interferencias EMI y RFI

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Conector B	Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)

Observaciones / Requisitos

Nota	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
------	--

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [6.0 mm]
Altura del Producto	0.2 in [6.0 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

Información de la Caja



Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.3 in [7.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [25.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de Extensión para Auriculares 3,5 mm 4 Posiciones 1m - M/H
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

