

Mando a Distancia para Presentaciones Inalámbrico con Puntero Láser Verde - 27m

ID del Producto: PRESREMOTEG



El mando a distancia inalámbrico le permite interactuar con sus participantes, captar su atención y controlar la presentación. Es ideal para realizar presentaciones en vestíbulos grandes o centros de conferencias.

Con un puntero láser de luz verde incorporado, el mando a distancia para presentaciones le permite guiar la atención de su audiencia hacia la información esencial de su contenido. Es perfecto para presentaciones de PowerPoint, sitios web o cualquier otro documento que desee compartir.

El láser de luz verde funciona en superficies en que no son visibles con punteros láser de luz roja. Es visible en las superficies luminosas de pantallas LCD/LED HD o de proyectores.

El puntero para presentaciones tiene una cobertura inalámbrica de 27m. Le ofrece control sobre el contenido de la pantalla mientras se desplaza por la sala, con total libertad de movimientos y capacidad de presentación como si estuviera delante de su ordenador.

Le permite:

Navegar por sus diapositivas

Fundir a negro la pantalla para que la atención de la audiencia se centre exclusivamente en usted o en cualquier otro punto de la sala

Controlar el volumen de un vídeo

El mando a distancia tiene un diseño moderno y ergonómico e incluye las baterías requeridas, junto con un estuche de transporte con protección para su completa portabilidad. Puede almacenar el receptor inalámbrico en el interior del mando a distancia para presentaciones cuando no lo use, y se mantendrá apagado.

El receptor USB es compatible con prácticamente cualquier ordenador Mac o Windows. Solo tiene que

conectar el receptor a su ordenador portátil y listo!, ya puede hacer la presentación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle mediante botones de fácil uso su presentación PowerPoint
- Resalte con el puntero láser toda la información esencial
- Muévase con libertad por la habitación durante su presentación

Características

- Capte la atención de su audiencia y diríjala hacia contenido específico en pantalla, mediante el uso del puntero láser integrado
- El láser de color verde vivaz produce mayor visibilidad en proyectores y pantallas LCD/LED HD que los punteros convencionales de color rojo
- Interactúe con sus participantes, desplácese con confianza por el espacio donde realiza la presentación, gracias al rango inalámbrico de alcance de hasta 27m
- Controle con facilidad su presentación con la operación de botones de pulsación intuitivos y sin que se requieran software o controladores adicionales
- Realice su presentación desde cualquier lugar; el mando a distancia incluye un estuche, el cual se puede llevar cómodamente dentro de cualquier bolsa.

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Distancia Máxima	27m [89ft]
Especificaciones Generales	Banda inalámbrica: 2,4Ghz

LONGITUD DE ONDA: 532 ± 10nm

Máxima potencia óptica: 1mW

Conecotor(es)

Tipo(s) de Conecotor(es) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Observaciones / Requisitos

Nota Este es un producto láser de clase 2.

Indicadores

Indicadores LED 1 - Actividad (remota)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5 to 45 (41°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento 5 to 45 (41°F to 113°F)

Humedad HR de 30%~80%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 5.3 in [13.4 cm]

Ancho del Producto 1.2 in [3.1 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 1.5 oz [43.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.6 in [19.4 cm]

Ancho de la Caja 3.9 in [9.9 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [4.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.8 oz [192.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Puntero Láser USB
	2 - baterías AAA
	1 - estuche de transporte
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

