

Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm de 4 pines a Conectores Separados de Auriculares y de Micrófono - Conversor de 4 a 3 Posiciones y 2 Posiciones M a H

ID del Producto: MUYHSMFF



¿Ha adquirido recientemente un ordenador portátil o Ultrabook y no sabe dónde conectarle sus auriculares con micrófono favoritos?

La mayoría de los modelos de PC portátiles y Ultrabooks más recientes vienen equipados con un solo puerto de audio de 3,5 mm de 4 posiciones (4 pines), que sirve tanto para la entrada, como la salida de audio. Un gran número de auriculares con micrófono disponibles en el mercado vienen equipados con dos conectores individuales para auriculares y micrófono que no son compatibles con esta nueva configuración.

El adaptador MUYHSMFF incluye dos puertos de 3,5 mm para 3 posiciones que permiten conexiones del dúo micro/auriculares por separado y se conecta al puerto de audio único en el ordenador portátil. Alternativamente, también es posible conectar un micrófono y altavoces con alimentación independientes, en caso de preferir comunicarse por Skype o de chatear en línea sin unos auriculares con micrófono.

Basta con enchufar el conector de los auriculares en el puerto de salida de audio rotulado con el símbolo de auriculares y enchufar el conector del micrófono en el puerto de entrada de audio rotulado con el símbolo de micrófono. Conecte el adaptador en el puerto de audio del ordenador portátil y ¡listo!

¿Desea trabajar o utilizar videojuegos sin necesidad de unos auriculares con micrófono?

El adaptador también le permite conectar un micrófono y altavoces con alimentación a un ordenador portátil. Basta con conectar el micrófono al puerto de entrada de audio rotulado con el símbolo de micrófono y conectar los auriculares con alimentación al puerto de salida de audio rotulado con el símbolo de auriculares, y luego conectar el adaptador al puerto de audio del ordenador portátil.

¿Tiene que viajar por negocios o placer?

El diseño compacto y resistente del adaptador de auriculares con micrófono constituye la solución perfecta para entornos móviles.

Guarde el adaptador en la bolsa de transporte de la tableta o cualquier otra bolsa. Funciona a la perfección con tabletas y smartphones que tienen un solo puerto de audio. Para empezar a comunicarse, basta con enchufar los conectores de los auriculares con micrófono en el adaptador y conectar el adaptador al dispositivo móvil.

Nota:

Este adaptador no es un multiplicador o cable en Y para un dispositivo de auriculares con micrófono. No se puede utilizar para multiplicar la salida de audio para dos auriculares con micrófono o altavoces independientes.

Es posible que algunos dispositivos móviles u ordenadores portátiles no funcionen con todos los micrófonos externos. Generalmente esto se debe a que la impedancia del micrófono y del dispositivo no coinciden. Es una incompatibilidad de hardware y no una limitación del adaptador MUYHSMFF.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte unos auriculares con micrófono equipados con conectores individuales para auriculares y micrófono al puerto de audio de su ordenador portátil
- Conecte un micrófono externo y altavoces con alimentación al puerto de audio de un ordenador portátil
- Conecte unos auriculares con micrófono equipados con conectores individuales para auriculares y micrófono al puerto de audio de su teléfono o tableta

Características

- Diseño compacto para máxima portabilidad - ideal para llevar siempre en el bolso de su portátil
 - Diseño liviano y robusto a la vez de fácil conexión
 - Auriculares con micrófono no incluidos
-

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Conector B	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Observaciones / Requisitos

Nota	El conector mini jack de 3,5mm y 4 posiciones, está configurado de acuerdo al estándar de CTIA
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura de Almacenamiento	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Humedad	30~60% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	7.9 in [200 mm]
Longitud del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Peso del Producto	0.4 oz [12.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	3.7 in [9.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 oz [8.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Divisor de Auriculares de 3,5mm de 4 Pines a 2x de 3,5mm de 3 Pines - M/H
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.