

Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofonkontakter - 3,5 mm
4-polig till 3-polig och 2-polig 3,5 mm M/F

Produkt ID: MUYHSMFF



Har du nyligen köpt en nyare bärbar dator eller Ultrabook men vet inte var man kopplar in ditt favoritheadset?

De flesta nya bärbara datorerna och Ultrabook-datorerna är utrustade med en enda 3,5 mm 4-polig (4-stifts) audioport som stöder både audio in och ut. Många headsets på marknaden är utrustade med två separata kontakter för hörlur och mikrofon som inte är kompatibla med denna nya konfiguration.

MUYHSMFF headset-adaptern har två 3,5 mm 3-poliga portar som ger en separat hörlur- och mikrofonanslutning som kan anslutas till en enda audioport på den bärbara datorn. Eller så kan du ansluta en separat mikrofon och strömförsedda högtalare om du föredrar att använda Skype eller chatta online utan headset.

Anslut helt enkelt hörlurskontakten på ditt headset till audio ut-porten som är markerad med en hörlurssymbol och anslut mikrofonkontakten till audio in-porten som är markerad med en mikrofonsymbol. Koppla in adaptern till audioporten på din bärbara dator och allt är klart.

Vill du arbeta eller spela utan att använda headset?

Med adaptern kan du även ansluta en mikrofon och strömförsedda högtalare till din bärbara dator. Koppla bara in mikrofonen till audio in-porten som är markerad med en mikrofonsymbol, de strömförsedda högtalarna till audio ut-porten som är markerad med en hörlurssymbol och anslut adaptern till audioporten på din bärbara dator.

Reser du i arbetet eller för nöje?

Headset-adaptern har en kompakt och stabil design vilket gör den till den perfekta lösningen för mobila användningar.

Stoppa ner adaptern hos surfplattan eller stoppa ner den i en annan datorväska. Den fungerar perfekt med surfplattor och smarttelefoner som bara har en enda audioport. Anslut bara hörlurs- och mikrofonkontakterna från ditt headset till adaptern, anslut adaptern till din mobila enhet och börja prata.

Obs.:

Denna adapter är inte en hörlurssplitter- eller Y-kabel. Det går inte att använda den till att dela ljudutdata till två separata uppsättningar med hörlurar och högtalare.

Vissa bärbara datorer och mobila enheter fungerar inte med externa mikrofoner. Detta orsakas vanligtvis av impedans mellan mikrofonen och enheten. Detta beror på att hårdvaran är inkompatibel och inte på en begränsning i MUYHSMFF-adaptren.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett headset utrustat med separata hörlurs- och mikrofonkontakter till audio-porten på bärbara dator
- Anslut en extern mikrofon och strömförsedda högtalare till audioporten på den bärbara datorn
- Anslut ett headset utrustat med separata hörlurs- och mikrofonkontakter till audio-porten på din telefon eller surfplatta

Funktioner

- Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt lösning att ha med sig i datorväskan
- Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man behöver den
- Headset ingår ej

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kontaktplätering

Nickel

	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)	Connector A	1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
	Connector B	2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	3,5 mm minijack-hane (4-polig) är konfigurerad enligt CTIA-standard
Miljö	Förvaringstemperatur	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
	Luftfuktighet	30~60% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	28 AWG
	Kabellängd	7.9 in [200 mm]
	Produktlängd	7.9 in [20.0 cm]
	Produktbredd	0.2 in [0.6 cm]
	Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
	Produktvikt	0.4 oz [12.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	3.7 in [9.5 cm]
	Package Width	3.5 in [8.9 cm]
	Paketets höjd	0.5 in [1.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.3 oz [8.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 4 stifts 3,5 mm till 2x 3 stifts 3,5 mm
headsetsplitteradapter - M/F

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.