

Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F

Productcode: MUYHSMFFADW



Hebt u onlangs een nieuwere laptop of Ultrabook gekocht en weet u nu niet waar u de stekker van uw favoriete headset moet insteken?

De meeste nieuwe laptops en Ultrabooks hebben één 3,5 mm 4-positie (4-polige) audiopoort, die zowel audio-input en -output ondersteunt. Een groot aantal verkrijgbare headsets werden geleverd met twee aparte koptelefoon- en microfoonconnectors die niet compatibel zijn met deze nieuwe configuratie.

De MUYHSMFFADW witte headsetadapter heeft twee 3,5 mm 3-positie poorten, voor een aparte koptelefoon- en microfoonaansluiting op de enkele audiopoort van uw laptop. Als alternatief kunt ook een aparte microfoon en gevoede luidsprekers aansluiten als u liever zonder headset Skype gebruikt of online wilt chatten.

Steek de koptelefoonstekker van uw headset gewoon in de audio-uitgangspoort gemarkeerd met het koptelefoonsymbool, en steek de microfoonstekker in de audio-ingangspoort gemarkeerd met het microfoonsymbool. Steek de adapter vervolgens in de audiopoort van uw laptop en klaar is Kees.

Wilt u werken of games spelen zonder een headset te gebruiken?

Met de adapter kunt u ook een microfoon en gevoede luidsprekers op uw laptop aansluiten. Steek gewoon uw microfoonstekker in de audio-ingangspoort gemarkeerd met het microfoonsymbool, en steek de stekker van uw gevoede luidsprekers in de audio-uitgangspoort gemarkeerd met het koptelefoonsymbool, en sluit dan de adapter aan op de audiopoort van uw laptop.

Moet u voor uw werk onderweg zijn of maakt een reis?

De headsetadapter is compact en stevig en dus de perfecte oplossing voor mobiele applicaties.

Berg de adapter op met uw tablet of schuif deze in een andere draagtas. Hij is bij uitstek geschikt voor tablets en smartphones met één audiopoort. Sluit de koptelefoon- en microfoonstekkers van uw headset gewoon in de adapter, sluit de adapter aan op uw mobiele apparaat en begin te praten.

Deze hoogwaardige 3,5 mm headsetadapter wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

NB:

Deze adapter is geen koptelefoon-splitter of Y-kabel. Het kan niet worden gebruikt om de audio-uitgang te splitsen in twee aparte koptelefoons of luidsprekers.

Sommige laptops en mobiele apparaten zullen niet met alle externe microfoons werken. Dit wordt meestal veroorzaakt door een verschillende impedantie van de microfoon en van het apparaat. Dit is weer te wijten aan de incompatibiliteit van de hardware en is geen beperking van de MUYHSMFFADW adapter.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een headset voorzien van aparte koptelefoon- en microfoonstekkers aan op de audiopoort van uw laptop
- Sluit een externe microfoon en gevoede luidsprekers aan op de audiopoort van uw laptop
- Sluit een headset voorzien van aparte koptelefoon- en microfoonstekkers aan op de audiopoort van uw telefoon of tablet

### Eigenschappen

- Compact ontwerp voor optimale draagbaarheid – handig om bij de hand te hebben in uw laptoptas
- Licht maar stevig ontwerp dat gemakkelijk kan worden aangesloten wanneer dat nodig is
- Headset niet meegeleverd

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Connector(en)

Connector A	3,5 mm mini-jack (4 standen)
Connector B	3,5 mm mini-jack (3 standen)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	3,5 mm Mini-Jack (4-positie) mannetje is geconfigureerd volgens CTIA-norm
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	1.0 in [24.9 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	0.4 oz [11.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	0.4 in [9 mm]
Package Height	0.3 in [7 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [13.5 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Witte 3,5 mm 4 positie naar 2x 3 positie 3,5 mm koptelefoonsplitteradapter M/F
-------------	--

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

