

Supporto per proiettore a soffitto

ID prodotto: PROJCEILMNT2



Questo kit di montaggio a soffitto consente di installare facilmente un proiettore da 127,7 a 577,7 mm di distanza dal soffitto. È l'ideale per aule, sale riunioni, strutture di ricezione e molte altre aree comuni.

Per il supporto di un'ampia gamma di marche di proiettori, il supporto a soffitto è dotato di uno schema di montaggio universale di 325 mm di diametro.

Una volta installato il supporto a soffitto, è possibile regolarne con precisione l'angolazione per una visione ottimale. Il giunto sferico bloccabile sul supporto del proiettore consente una rotazione di 360 gradi e un'inclinazione orizzontale/verticale di +/- 25 gradi.

Dotato di una robusta struttura in acciaio e alluminio e di una solida piastra a parete, il supporto per proiettore a soffitto dispone di una capacità di carico pari a 15 kg. Tutto l'hardware necessario per l'installazione è incluso nella confezione.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un proiettore in aule, sale conferenze o strutture di ricezione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, aree d'incontro o altre applicazioni aziendali

Caratteristiche

- **ALTEZZA REGOLABILE:** il supporto per proiettore a soffitto può essere posizionato a 12 cm dal soffitto (basso profilo) o tra 40 e 57 cm dal soffitto (mediante l'asta telescopica estendibile); capacità di carico fino a 15 kg
- **ANGOLO DI VISIONE OTTIMALE:** il supporto per proiettore a soffitto con giunto sferico consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di +/- 25° in qualsiasi direzione; il dispositivo di blocco facilmente accessibile consente all'utente di fissare il proiettore con una sola mano
- **DESIGN ACCURATO:** il supporto/staffa del proiettore dispone di 4 bracci con schema di montaggio universale fino a 325 mm di diametro per proiettori con 3 o 4 fori di montaggio; struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza
- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** supporto compatibile con proiettori di marche quali BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG e Dell (viti di varie dimensioni incluse)
- **ESTETICA PULITA:** il kit di montaggio/aggancio a soffitto del proiettore dispone di un sistema di gestione cavi integrato nell'asta regolabile | Coperture decorative a scatto nere opzionali per i bracci di montaggio

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto

Prestazioni

Specifiche generali	Schema di montaggio universale: diametro 325 mm
	Capacità di carico: 15 kg
	Inclinazione staffa di montaggio a parete: +/- 5°
	Giunto sferico bloccabile: rotazione di 360°, inclinazione orizzontale e verticale di +/- 25°
Minimum Arm Extension	5.0 in [127.7 mm]
Massima estensione del braccio	27.8 in [705 mm]

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	13.9 in [35.2 cm]
Larghezza prodotto	22.7 in [57.8 cm]
Altezza prodotto	13.9 in [35.2 cm]
Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.7 in [27.2 cm]
Package Width	13.8 in [35.1 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 lb [2.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Staffa a soffitto
	1 - Piastra per proiettore
	1 - Copertura piastra per proiettore
	1 - asta superiore
	1 - asta inferiore
	1 - Meccanismo a giunto sferico
	4 - Montanti da parete
	4 - Viti di montaggio

- 4 - staffe di montaggio
- 4 - Coperture staffa di montaggio
- 1 - Chiave a brugola da 5 mm
- 4 - Viti M3 x 24 mm
- 4 - Viti M4 x 24 mm
- 4 - Viti M5 x 24 mm
- 7 - Viti M6 da 12 mm
- 4 - Viti M6 x 24
- 2 - Viti M6 x 65 mm
- 4 - Rondelle
- 6 - Dadi
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.