

0,3 m Stromkabel Verlängerung, C14 auf C13, 10A 125V, 18AWG, Stromkabel
Verlängerung für Computer, IEC-320-C14 auf IEC-320-C13 AC Netzteil Stromkabel
Verlängerung, UL gelistet

Produkt-ID: PXT1001



Das PXT1001 C14 zu C13 Stromkabel verlängerung verfügt über einen weiblichen Stecker, der an Ihren Monitor, Drucker usw. angeschlossen wird, und einen männlichen Stecker, der in ein anderes Stromkabel eingesteckt wird, wodurch Sie die Verbindung zwischen Ihren Geräten und der Steckdose um bis zu 30 cm verlängern können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verlängern Sie Ihr Computerstromkabel um bis zu 30 cm

Merkmale

- **AC STROMKABEL:** Dieses 30cm 18AWG Verlängerungskabel mit IEC 60320 C14 und IEC 60320 C13 Steckern ist für Büro/Heimbüro geeignet | Schutzklasse 125V bei 10A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene zugentlastete Stecker für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-Leiter Verlängerungskabel aus 100% Kupferdraht |

Dieses Stromkabel ist auch in anderen Längen erhältlich

- **SPEZIFIKATIONEN:** 30cm AC Stromkabel | IEC 60320 C14 auf IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Manteltyp: SVT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 6,1mm
- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel IEC 60320 C14 arbeitet mit nordamerikanischen Steckdosen | IEC C13 Stecker arbeitet mit den meisten Desktop Computern, Servern, PDUs, UPS, Druckern und mehr | Ersatz PC Stromversorgungskabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	3
--------------------	---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C14 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	125V AC
Eingangsstrom	10 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktlänge	12.2 in [31 cm]
Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]

Produkthöhe 0.8 in [2.1 cm]

Produktgewicht 2.0 oz [58 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge 1

Paketlänge 5.0 in [12.6 cm]

Paketbreite 8.0 in [20.2 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.4 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 2.2 oz [62.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 30 cm Standard-Computerstromkabelverlängerung -
C14 auf C13

**Garantieinformatio
nen**

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

