

Cable de 3m de Alimentación de Computadora, NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, 18AWG,
Cable de Alimentación de Repuesto para Impresora, Computadora o Monitor, UL

ID del Producto: PXT101_10



Este cable de alimentación eléctrica de computadora de 3 m es apropiado para el reemplazo de cables averiados o perdidos de PC y Pantalla.

Dado que incluye un conector NEMA 5-15P y un conector C13, este cable de alta calidad es compatible con la mayoría de los monitores, computadoras, escáneres e impresoras láser.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC, la impresora láser o el escáner a una toma de corriente con conexión a tierra

Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación de ordenador de 3m con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125V a 10A
- RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre |

Clasificación de fuego: VW-1

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 3m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la Cubierta: SVT/PVC | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro: 6.3mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio y otros equipos | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125V (max.)
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]

Peso del Producto 7.6 oz [216.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.7 cm]

Ancho de la Caja 3.0 in [7.7 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.3 oz [234.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable estándar de alimentación de 3 m - NEMA5-15P a C13

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.