

Cable de 1,8m de Corriente Estándar para Computador Portátil - NEMA 5-15P a C5

ID del Producto: PXT101NB3S



Nuestro cable de alimentación para computadores portátiles (de 1,8 metros), con 3 pines, incluye un conector NEMA 5-15P y un conector C5: repuesto apropiado para los cables de alimentación de notebooks o de computadores portátiles HP, Toshiba o de otras marcas compatibles. Este cable está diseñado para ofrecer durabilidad y confiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación flexible para portátiles de 1,8 m con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C5 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 125 V a 10 A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conector C5 de alivio de tensión totalmente moldeado para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de corriente para portátiles de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 1,8m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C5 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de

temperatura: 2 a 60 | Diámetro exterior del cable: 7,62mm

- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación de CA NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | El conector IEC C5 funciona con la mayoría de los bloques de alimentación para portátiles, monitores, impresoras y más | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable de carga para ordenadores portátiles está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C5

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Corriente de Entrada	10A
----------------------	-----

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	6.7 oz [189.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [204.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8m de Alimentación Estándar para Portátiles - NEMA 5-15P a C5
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.