

3 m brittisk nätsladd för datorer, 18AWG, BS 1363 till C13, 10A 250V, svart
AC-ersättningsnätsladd, IEC-kabel/brittisk nätsladd, strömförsörjningskabel för datorer,
tv-/bildskärmskabel

Produkt ID: PXT101UK3M



PXT101UK3M UK nätsladd för datorer har en BS 1363-kontakt och en C13-kontakt, vilket gör den till en lämplig ersättare för slitna eller saknade PC-nätsladdar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kopplar in skärmen, datorn eller laserskrivaren i ett jordat brittiskt eluttag

Funktioner

- **AC-STRÖMKABEL:** Den här 3 m långa, flexibla 18AWG-nätsladden (0,75 mm²) för datorer med BS 1363 och IEC 60320 C13-kontakter är lämplig för arbetsstationer/hemmakontor | Klassad för 250 V vid 10 A
- **PRESTANDA OCH SÄKERHET:** Helt formgjuten dragavlastning för hållbarhet och VDE-godkända kontakter | 3-ledarkabel av 100 % koppartråd | Brandklassning: VW-1

- SPECIFIKATIONER: 3 m nätsladd | BS 1363 till IEC 60320 C13 | 18AWG (0,75 mm²) | 250 V 10 A (max) | Mantelklassning: H05VV-F | Mantelmateriel: PVC | Färg: Svart | Temperaturområde: 3 till 60 | Kabelns ytterdiameter: 6,8 mm
- KOMPATIBILITET: BS 1363 fungerar med brittiska eluttag | IEC C13-kontakt fungerar med de flesta stationära datorer, bildskärmar, skrivare med mera | Ersättningskabel/-sladd för strömförsörjning av datorer, IEC-kabel
- IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här nätsladden för datorer är utformad för IT-proffs och har livstidsgaranti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar | Den här brittiska nätsladden finns i andra längder

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	3
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SVT

Kontakt(er)

Connector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connector B	1 - IEC 60320 C13 ström

Ström

Inspänning	250 AC
Inström	10 A

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	0.75mm ²
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	1.9 in [4.8 cm]
Produkthöjd	1.9 in [4.7 cm]
Produktvikt	10.8 oz [306.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.4 in [29.0 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	2.0 in [5.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.1 oz [315.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m brittisk standardnätssladd för datorer
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.