

Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

ID del Producto: PXTC14C156



El cable de alimentación (1.8 m) C14 a C15 modelo PXTC14C156 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2.5 mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución confiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, este cable de alimentación C14 a C15 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión para aplicaciones de servidores grandes con unidades de alimentación (PDU) situadas en entornos de funcionamiento a alta temperatura.
- Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexión de alimentación C15

Características

- 1 conector IEC 60320 C15
- 1 conector IEC 60320 C14
- Valor nominal para 250 V a 15 A

- Alambre de 2.5 mm²
- Conforme con UL, RoHS
- Conectores con moldeado total que reduce la tensión
- Temperatura de servicio de 105°C

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	Alimentación IEC 60320 C14
Conector B	Alimentación C15 IEC 60320

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.1 in [28.5 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20.5 mm]
Peso del Producto	11.0 oz [312 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [50 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.2 oz [317 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable (1,8 m) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm ² - C14 a C15
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

