

Cable de 91cm C14 a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

ID del Producto: PXTC14C19143



Este cable de alimentación C14 a C19 tiene un alambre de 14AWG, apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores de alta calidad, como enrutadores, conmutadores, unidades PDU (unidad de distribución de la alimentación), etc.

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 91cm, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

El cable de alimentación PXTC14C19143 está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su equipo de servidor de alta potencia a un tomacorriente
- Extienda su cable de alimentación existente en 91cm

Características

- Certificado para 250V a 15A
- Alambre de 14AWG
- Conforme con UL, RoHS

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C19

Observaciones / Requisitos

Nota	UL Listed
------	-----------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto 7.1 oz [200.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [205.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 91cm grosor 14AWG para alimentación de computadoras - C14 a C19
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.