

1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 Stecker auf C7, 2,5A 250V, 18AWG, Schwarz, Laptop Ersatzkabel, Drucker Stromkabel, UK Laptop Stromkabel/Netzkabel - UL gelistet

Produkt-ID: PXTNB2SUK1M



Das 1 m lange Laptop-Netzkabel PXTNB2SUK1M ist mit einem BS 1363-GB-Netzstecker (Typ G) und einem C7-Anschluss mit 2 Stiften ausgestattet, sodass es sich als Ersatzkabel für Lenovo, IBM oder andere kompatible Laptops mit C7 Netzanschluss eignet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersatz-Laptop-Stromkabel für die Verwendung mit UK Steckdosen
- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Laptop- und Stromquelle um 1 m

Merkmale

- AC STROMKABEL: Dieses 1 m lange 18AWG (0,75mm²) flexible Laptop Stromkabel mit BS 1363 und IEC 60320 C7 Steckern ist für den Einsatz am Arbeitsplatz/im Heimbüro geeignet | Schutzklasse 250V bei 2,5A

- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** Vollständig vergossene Zugentlastung für eine lange Haltbarkeit und VDE-geprüfte Stecker | Schutzklasse: VW-1 | 2-adriges Notebook Stromkabel aus 100% Kupferdraht
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m Britisches Computer Stromkabel | BS 1363 auf IEC 60320 C7 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Schutzklasse: H03VVH2-F | Mantelmaterial: PVC | Farbe: Schwarz | Temperaturbereich: 2 bis 60 | Mantelabmessungen: 3,5x6,8 mm
- **KOMPATIBILITÄT:** AC Stromkabel BS 1363 arbeitet mit britischen Steckdosen | IEC C7 Stecker arbeitet mit den meisten Stromkabeln für Laptops/Notebooks, Monitore, Scanner, Drucker und mehr | Laptop Stromkabel/Ersatzkabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	2
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - BS 1363 Strom (GB)
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C7 Strom (unpolarisiert)

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	2.5 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	0.75mm ²
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]

Produktgewicht 4.0 oz [113.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.7 in [22.0 cm]

Paketbreite 7.9 in [20.0 cm]

Pakethöhe 1.8 in [4.5 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 4.3 oz [121.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1 m Laptop Stromkabel - 2-polig für UK - BS-1363 auf C7

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.