

1m UK Computer Stroomkabel, BS 1363 naar C7, 2.5A 250V, 18AWG, Zwart, UK
Laptop Vervangkabel, Printer Voedingskabel, Laptop Lader Kabel / Laadkabel, UL-Listed

Productcode: PXTNB2SUK1M



De PXTNB2SUK1M 1 m lange laptop-voedingskabel beschikt over één BS 1363 (type G) Britse en één 2-polige C7-connector, waardoor hij een geschikte vervangingskabel is voor een Lenovo, IBM of andere compatibele laptop met een C7-voedingsaansluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Reserve-/vervangende laptopvoedingskabel voor Britse stopcontacten
- Verleng de aansluitafstand tussen uw laptop en het stopcontact met 1 m

Eigenschappen

- **AC STROOMKABEL:** Deze 1m 18AWG (0.75mm²) flexibele computer voedingskabel met BS 1363 and IEC 60320 C7 connectors is geschikt voor werkplekken/thuiskantoor. Geschikt voor 250V bij 2.5A
- **PRESTATIES EN VEILIGHEID:** Volledig gegoten trekontlasting voor duurzaamheid en VDE goedgekeurde connectors | Brandklasse: VW-1 | 2-aderige stroomkabel vervaardigd uit 100% koperdraad

- SPECS: 1m UK Computer Stroomkabel | BS 1363 naar IEC 60320 C7 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Mantel Rating: H03VVH2-F | PVC Mantel | Kleur: Zwart | Temperatuur Bereik: 2 tot 60 | Afmetingen: 3.5 x 6.8 mm
- COMPATIBILITEIT: AC BS 1363 stroomkabel werkt met UK stopcontacter | IEC C7 connector werkt met de meeste voedingsblokken voor laptops/notebooks, monitors, scanners, printers, en meer | Vervanging voor laptop voedingskabel
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze stroomkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	2
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connector B	1 - IEC 60320 C7 voeding (niet-gepolariseerd)

Voeding

Ingangsspanning	250 AC
Ingangsstroom	2.5 A

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	0.75mm ^{>2</sup>}
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	4.0 oz [113.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.8 in [4.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [121.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m laptop-voedingskabel - 2 sleuven voor VK - BS-1363 naar C7 voedingskabel
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.