

1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel

Produkt-ID: PXTNB3SEU1M



Das 1 m lange Laptop Ladekabel PXTNB3SEU1M verfügt über einen europäischen Schuko CEE7-Stecker und einen 3-poligen C5 Stecker und ermöglicht so ein passendes Ersatzkabel für einen HP, Toshiba oder einen anderen kompatiblen Laptop, der mit einer Kleeblatt/C5 Stromverbindung ausgestattet ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersatz Laptop Stromkabel für die Verwendung mit geerdeten europäischen Stromquellen
- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Laptop- und Stromquelle um 1 m

Merkmale

- **AC STROMKABEL:** Dieses 1 m lange 18AWG (0,75mm²) flexible Laptop Stromkabel mit EU Schuko Stecker und IEC 60320 C5 Steckern ist für den Einsatz am Arbeitsplatz/im Heimbüro geeignet | Schutzklasse 250V bei 2,5A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** Vollständig vergossene Zugentlastung für eine lange Haltbarkeit und

VDE-geprüfte Stecker | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Notebook Stromkabel aus 100% Kupferdraht | CE zertifiziert

- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m Stromkabel | EU Schuko Stecker auf IEC 60320 C5 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Schutzklasse des Mantels: H05VV-F | Mantelmaterial: PVC | Farbe: Schwarz | Temperaturbereich: -10 bis 60 | Mantelabmessungen: 3,5x6,8 mm
- **KOMPATIBILITÄT:** AC Stromkabel EU Schuko Stecker arbeitet mit europäischen Steckdosen | IEC 60320 C5 Stecker arbeitet mit den meisten Netzteilen für Laptops/Notebooks, Monitoren, Scannern, Druckern, und mehr | Ersatz Laptop Stromkabel/Netz Kabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - CEE 7/7 Strom (europäisch)
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C5 Strom

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	2.5 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	0.75mm ²
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produktgröße	0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 4.3 oz [123.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.0 in [20.4 cm]

Paketbreite 2.7 in [6.8 cm]

Pakethöhe 1.5 in [3.8 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 4.4 oz [124.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1 m Laptop Ladekabel mit 3-polige Buchse - Schuko CEE7 auf C5

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.