

Prolunga Cavo Coassiale VGA da 1,8 m - alta Risoluzione - HD15 - M/F

ID prodotto: MXT101HQ



Questo cavo di prolunga VGA ad alta risoluzione da 1,8 metri è studiato per fornire la massima qualità video possibile tramite VGA.

Adatto ad applicazioni VGA ad alta risoluzione, questo cavo di prolunga VGA coassiale maschio-femmina di alta qualità consente di eliminare l'effetto "ghosting" e le immagini sfocate tipiche dei cavi non coassiali, e fornisce protezione superiore dalle interferenze EMI tramite l'uso di nuclei di ferrite vicino ai terminali dei connettori.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di prolungare il cavo del monitor VGA

Caratteristiche

- Ideale per monitor ad alta risoluzione (1920x1200 e superiore)
- Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore
- Terminali del connettore modellato con pressacavo

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel

Prestazioni

Specifiche generali	Tasso di inserzione: 1.000
---------------------	----------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	Il pin numero 9 non è presente in questi connettori
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 70 °C
Umidità	0 ~ 95%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	8.3 oz [235.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.3 in [18.5 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.4 in [3.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [270.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - CAVO VGA COASSIALE DA 1,8 M 2 - Dadi
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

