

30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Productcode: MXT101MMHQ1



De 30 cm lange MXT101MMHQ1 VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

Eigenschappen

- Drieduidig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren

- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1
Certificaties	UL2919

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
------------	--------

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Draaddikte	28 AWG
Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	1.3 in [3.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	4.1 oz [115.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [133.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 30cm Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.