

## 15 m Monitor-VGA-Video-Koaxial Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Produkt-ID: MXTHQ15M



Das hochauflösende VGA-Verlängerungskabel (15 Meter) MXTHQ15M ist zur Verlängerung der VGA-Videoverbindung bei Erhaltung der höchstmöglichen Videoqualität über VGA bestimmt. Dieses hochwertige Koaxial-VGA-Verlängerungskabel (HD15 auf HD15, Stecker-Buchse) ist hervorragend für VGA-Videoanwendungen geeignet und trägt dazu bei, "Geisterbilder" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale Kabel zu eliminieren. Es verfügt über Ferrit-Kerne in der Nähe des VGA-Anschlussendes zum Schutz vor EMI-Interferenzen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

#### Anwendungen

- Verlängern Sie Ihr SVGA/VGA-Kabel für praktischere Monitorpositionierung
- Erweitern Sie die Verbindungsreichweite zwischen Monitoren, Video-Splittern, Projektoren und einer VGA-Videoquelle

#### Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor

- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz

---

#### Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15 m]
Produktgewicht	3.1 lb [1.4 kg]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 lb [1.4 kg]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 m VGA-Koaxial-Monitor-Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
	Muttern

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.