

15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Productcode: MXTHQMM15MA



De 15 meter lange MXTHQMM15MA VGA-kabel met audio is een kwalitatief hoogwaardige SVGA-kabel ontworpen voor de hoogste mogelijke videokwaliteit via VGA – een enkele kabel voor het aansluiten van zowel video tussen een VGA-videokaart en monitor, en audio tussen een geluidskaart en extern audio-apparaat. Deze hoogwaardige coaxiale VGA-kabel met audio van StarTech.com is ideaal voor hoge-resolutie VGA-toepassingen, elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Leg een verbinding voor video en audio met behulp van één kabel
- Ideaal voor VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren

- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	2
Certificaties	UL2919

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
------------	--------

Connector(en)

Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht

Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	4.1 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.9 in [7.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 lb [1.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.