

5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Produkt ID: MXTHQMM5MA



MXTHQMM5MA VGA-kabeln på 5 meter för hög upplösning med audio är en SVGA-kabel av hög kvalitet som är designad att ge video av högsta möjliga kvalitet genom VGA - en enda kabellösning för anslutning av både video mellan ett VGA-videokort och -skärm och audioanslutningar mellan ett ljudkort och en extern audioenhet.

StarTech.coms VGA-kabel för hög upplösning med audio är en VGA-koaxialkabel (hane till hane) av hög kvalitet och eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut video och audio med en enda kabel
- Idealisk för VGA-skärmar med hög upplösning (1920x1200 och högre)

Funktioner

- Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning

- Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	14
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	2
Rättsliga godkännanden	UL2919

Prestanda

Impedans	75 Ohm
----------	--------

Kontakt(er)

Connector A	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0 to 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 80 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	16.4 ft [5 m]
Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	2.2 in [5.6 cm]
Paketets höjd	24.6 in [62.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 5 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.