

1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Produkt-ID: MXTMMHQ1M



Das hochauflösende VGA-Kabel (1 Meter) MXTMMHQ1M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet. Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	39.4 in [100 cm]



Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.2 in [5.0 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5.0 mm]
Produktgewicht	6.9 oz [195.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.2 oz [204.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
	Muttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

