

## 1m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ1M



De 1 meter lange MXTMMHQ1M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger. Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

### Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1
Certificaties	UL2919

---

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
------------	--------

---

Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]



Breedte product	0.2 in [5.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	6.9 oz [195.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [204.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M Moeren
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

