

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 3 m - HD15 a HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ3M



Il cavo VGA ad alta risoluzione MXTMMHQ3M (3 metri) è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGAE si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

## Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale con doppietti intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida

- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	13.3 oz [377.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.3 in [33.8 cm]
Larghezza del Pacco	5.2 in [13.3 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.5 oz [382.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 3 m - HD15 M/M
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.