

Cable de Vídeo 5m de Extensión VGA - HD15 Macho - HD15 Macho - Extensor Negro

ID del Producto: MXTMMHQ5M



El cable VGA de Alta Resolución (5 metros), MXTMMHQ5M está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Permite crear una conexión entre una pantalla VGA de alta resolución y una PC de escritorio/conmutador de video de mayor longitud que la que sería posible con un cable común

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para imágenes cristalinas
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vivas y brillantes
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG

Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.2 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 5m - HD15 M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.