

Modulo ricetrasmittitore QSFP+ compatibile con Arista Networks QSFP-40G-LR4 - 40GBASE-LR

ID prodotto: QSFP-40G-LR4-AR-ST



Il QSFP-40G-LR4-AR-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Arista Networks QSFP-40G-LR4-AR progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Arista Networks®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm-1330 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 95,832,027 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Arista Networks QSFP-40G-LR4
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	95,832,027 hours
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [49 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.3 in [13.4 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.