

MSA conform QSFP+ actief optische kabel - 10m

Productcode: QSFP40GAO10M



De QSFP40GAO10M is een MSA-conforme Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 40 GbE compatibele switches en routers. Deze AOC QSFP+ kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen (4 x 10 GbE) die via QSFP+ poorten zijn aangesloten. Het is een kabel met laag vermogen en lage latentie die hot-swappable is, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 1.5 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Voeding

Uitgangsspanning	3.3V DC
------------------	---------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	5.9 oz [168.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.